

EPIC® POWERLOCK A6 C

Mobil güç dağılımı, elektro motorlar ve jeneratörler için tek kontaklı yuvarlak konektör

240mm²'ye kadar kıvrık bağlantılar için EPIC®POWERLOCK panel tabanı kaynağı, 660A

Bilgi

Ekranlanmamış tek damarlı güç kablosu için konektör



Su geçirmez



Dayanıklılık



Sağlam



Optimum destek elemanı



Geniş sıkma aralığı

Faydalar

Zorlu ortam koşullarında mekanik etkilere karşı dayanıklı
Avrupa normuna göre uyumlu renklerde fiş konektörleri
Yanlış takmayı önlemek için her rengin farklı kodlaması vardır

Uygulama alanı

Örneğin rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji santralleri için
Mobil ve sabit güç dağıtım için
Motorlar, transformatörler ve jeneratörlerin bağlantısı için
Işık ve ses teknolojisi

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A6 C

Ürün özellikleri

Panel montaj tabanı, düz giriş, düz conta dahil
Kontak tutucu pin ile kontak sabitleme,
her pin sadece bir kez kullanılabilir
Kontaksız muhafaza, kontağı ayrı
sipariş edin

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Nominal gerilim (V):	1.000 V
Nominal test gerilimi:	8 kV
Nominal akım (A):	Maks. klips 660 A
Kirlenme derecesi:	3
Kontaklar:	Sıkma sonlandırma: bakır, gümüş kılıf
Kontak sayısı:	1
Bağlantı yöntemleri:	Sıkma sonlandırma: 35 - 240 mm ²
Malzeme:	Muhafaza: PBT Kontak tutma pimi: PA
Koruma sınıfı:	IP 67 (maksimum, kullanılan kablo rakoruna bağlı) IP 20 (eşleştirilmemiş)
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	VDE Kayıt No. D42
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWERLOCK A6 C

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sabitleme tipi	pin konfigürasyonu
44420226	POWERLOCK A6 PE/GN	Ø 5,5 mm (4x)	PE, Yeşil
44420227	POWERLOCK A6 N/BL	Ø 5,5 mm (4x)	N, Mavi
44420228	POWERLOCK A6 L1/BN	Ø 5,5 mm (4x)	L1, Kahverengi
44420229	POWERLOCK A6 L2/BK	Ø 5,5 mm (4x)	L2, Siyah
44420230	POWERLOCK A6 L3/GY	Ø 5,5 mm (4x)	L3, Gri
L2/siyah ile doğru akım uygulamaları için			
44420317	POWERLOCK A6 L1/RD	Ø 5,5 mm (4x)	L1, Kırmızı

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWERLOCK A6 C