

EPIC® POWERLOCK D6 C

Mobil güç dağılımı, elektro motorlar ve jeneratörler için tek kontaklı yuvarlak konektör

240mm²'ye kadar kıvrık bağlantılar için EPIC®POWERLOCK kablo konektörü kaynağı, 660A

Bilgi

Made in Europe



Geniş sıkma aralığı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



Su geçirmez

Faydalar

Zorlu ortam koşullarında mekanik etkilere karşı dayanıklı
Avrupa normuna göre uyumlu renklerde fiş konektörleri
Yanlış takmayı önlemek için her rengin farklı kodlaması vardır

Uygulama alanı

Örneğin rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji santralleri için
Mobil ve sabit güç dağıtım için
Motorlar, transformatörler ve jeneratörlerin bağlantısı için
Işık ve ses teknolojisi

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK D6 C

Ürün özellikleri

M40 dişli düz konnektör
SKINTOP® ST-M 40 veya STR-M 40'ı ayrı olarak sipariş edin
Kontak tutucu pin ile kontak sabitleme,
her pin sadece bir kez kullanılabilir
Kontaksız muhafaza, kontağı ayrı
sipariş edin

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Nominal gerilim (V):	1.000 V
Nominal test gerilimi:	8 kV
Nominal akım (A):	Maks. klips 660 A
Pollution degree:	3
Kontaklar:	Sıkma sonlandırma: bakır, gümüş kılıf
Kontak sayısı:	1
Bağlantı yöntemleri:	Sıkma sonlandırma: 35 - 240 mm ²
Malzeme:	Muhafaza: PBT Kontak tutma pimi: PA
Koruma sınıfı:	IP 67 (maksimum, kullanılan kablo rakoruna bağlı) IP 20 (eşleştirilmemiş)
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	VDE Kayıt No. D42
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWERLOCK D6 C

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
44420216	POWERLOCK D6 PE/GN	40	PE, Yeşil	1
44420217	POWERLOCK D6 N/BL	40	N, Mavi	1
44420218	POWERLOCK D6 L1/BN	40	L1, Kahverengi	1
44420219	POWERLOCK D6 L2/BK	40	L2, Siyah	1
44420220	POWERLOCK D6 L3/GY	40	L3, Gri	1
L2/siyah ile doğru akım uygulamaları için				
44420319	POWERLOCK D6 L1/RD	40	L1, Kırmızı	1

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWERLOCK D6 C

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK D6 C