

EPIC® POWERLOCK Sıkma kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

35mm² ila 240mm² EPIC® POWERLOCK 660A klipsli kontaklar

Bilgi

Maks. klips 660 A

Vidalı tip (400 A) ile takmayın



Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konektörler için kontaklar

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWERLOCK Sıkma kontaklar

Ürün kodu	Ürün tanımı	Versiyon	Sıkma kalıbı	Paket Miktarı
44420260	POWERLOCK SP M12	Kontak Boşaltması, kablo pabuçları için M12 diş	-	1
Kaynak - A6 C dizayn için				
44420261	POWERLOCK QP M12	Lamel kontak kaynağı, kablo pabucu için M12 diş	-	1
44420293	POWERLOCK SCM 35	35 mm ²	35	1
44420294	POWERLOCK SCM 50	50 mm ²	50	1
44420295	POWERLOCK SCM 70	70 mm ²	70	1
44420231	POWERLOCK SCM 95	95 mm ²	95	1
44420233	POWERLOCK SCM 120	120 mm ²	120	1
44420256	POWERLOCK SCM 150	150 mm ²	150	1
44420234	POWERLOCK SCM 185	185 mm ²	185	1
44420235	POWERLOCK SCM 240	240mm ² / 300mm ²	240	1
44420339	POWERLOCK SCM 240 NEW	240 mm ²	240	1
44420290	POWERLOCK QCM 35	35 mm ²	35	1
44420291	POWERLOCK QCM 50	50 mm ²	50	1
44420292	POWERLOCK QCM 70	70 mm ²	70	1
44420236	POWERLOCK QCM 95	95 mm ²	95	1
44420238	POWERLOCK QCM 120	120 mm ²	120	1
44420257	POWERLOCK QCM 150	150 mm ²	150	1
44420239	POWERLOCK QCM 185	185 mm ²	185	1
44420240	POWERLOCK QCM 240	240mm ² / 300mm ²	240	1

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWERLOCK Sıkma kontaklar

