

EPIC® POWERLOCK Vidalı kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

50mm² ila 120mm² EPIC® POWERLOCK 400A vidalı kontaklar

Bilgi

Vida maks. 400 A

Sıkma tip (660 A) ile takmayın

Made in Europe



Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWERLOCK Vidalı kontaklar

Ürün kodu	Ürün tanımı	Versiyon	Tasarım için	Paket Miktarı
44420241	POWERLOCK SP M12	Kontak Boşaltması, kablo pabuçları için M12 diş	A1 tipi için	1
Kaynak - A6 S dizayn için				
44420242	POWERLOCK QP M12	Lamel kontak kaynağı, kablo pabucu için M12 diş	A6 tipi için	1
44420232	POWERLOCK SS 120	120 mm ²	F6 tipi için	1
Kaynak - D6 S dizayn için				
44420237	POWERLOCK QS 120	120 mm ²	D6 tipi için	1

EPIC® POWERLOCK Vidalı kontaklar