

EPIC® POWERLOCK A1 S

Mobil güç dağılımı, elektro motorlar ve jeneratörler için tek kontaklı yuvarlak konektör

120mm²'ye kadar vidalı bağlantılar için EPIC®POWERLOCK panel tabanı ağız, 400A

Bilgi

Made in Europe



Geniş sıkma aralığı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



Su geçirmez

Faydalar

Zorlu ortam koşullarında mekanik etkilere karşı dayanıklı
Avrupa normuna göre uyumlu renklerde fiş konektörleri
Yanlış takmayı önlemek için her rengin farklı kodlaması vardır

Uygulama alanı

Örneğin rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji santralleri için
Mobil ve sabit güç dağıtımı için
Motorlar, transformatörler ve jeneratörlerin bağlantısı için
Işık ve ses teknolojisi

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1 S

Ürün özellikleri

Panel montaj tabanı, düz giriş, düz conta dahil
Kontak tutucu pin ile kontak sabitleme,
her pin sadece bir kez kullanılabilir
Kontaksız muhafaza, kontağı ayrı
sipariş edin

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Nominal gerilim (V):

1.000 V

Nominal test gerilimi:

8 kV

Nominal akım (A):

Vida maks. 400 A

Pollution degree:

3

Kontaklar:

Vidalı sonlandırma: gümüş kılıf piring

Kontak sayısı:

1

Bağlantı yöntemleri:

Vida bağlantısı: 50 - 120 mm²

Malzeme:

Muhafaza: PBT

Kontak tutma pimi: PA

Koruma sınıfı:

IP 67 (maksimum, kullanılan kablo rakoruna bağlı)

IP 20 (eşleştirilmemiş)

Mekanik kullanım sayısı:

500

VDE-testi yapılmış:

VDE Kayıt No. D42

Sıcaklık aralığı:

-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWERLOCK A1 S

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sabitleme tipi	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
44420272	POWERLOCK A1 PE/GN	Ø 5,5 mm (4x)	PE, Yeşil	1
44420273	POWERLOCK A1 N/BL	Ø 5,5 mm (4x)	N, Mavi	1
44420274	POWERLOCK A1 L1/BN	Ø 5,5 mm (4x)	L1, Kahverengi	1
44420275	POWERLOCK A1 L2/BK	Ø 5,5 mm (4x)	L2, Siyah	1
44420276	POWERLOCK A1 L3/GY	Ø 5,5 mm (4x)	L3, Gri	1
L2/siyah ile doğru akım uygulamaları için				
44420320	POWERLOCK A1 L1/RD	Ø 5,5 mm (4x)	L1, Kırmızı	1

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWERLOCK A1 S