

EPIC® POWERLOCK F6 S

Mobil güç dağılımı, elektro motorlar ve jeneratörler için tek kontaklı yuvarlak konnektör

120mm²'ye kadar vidalı bağlantılar için EPIC®POWERLOCK kablo bağlaştırmacı ağız, 400A

Bilgi

Ekranlanmamış tek damarlı güç kablosu için konnektör



Su geçirmez



Dayanıklılık



Sağlam



Optimum destek elemanı



Geniş sıkma aralığı

Faydalar

Zorlu ortam koşullarında mekanik etkilere karşı dayanıklı
Avrupa normuna göre uyumlu renklerde fiş konektörleri
Yanlış takmayı önlemek için her rengin farklı kodlaması vardır

Uygulama alanı

Örneğin rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji santralleri için
Mobil ve sabit güç dağıtım için
Motorlar, transformatörler ve jeneratörlerin bağlantısı için
Işık ve ses teknolojisi

EPIC® POWERLOCK F6 S

Ürün özellikleri

M40 dişli düz konnektör
SKINTOP® ST-M 40 veya STR-M 40'ı ayrı olarak sipariş edin
Kontakt tutucu pin ile kontak sabitleme,
her pin sadece bir kez kullanılabilir
Kontaksız muhafaza, kontağı ayrı
sipariş edin

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Nominal gerilim (V):	1.000 V
Nominal test gerilimi:	8 kV
Nominal akım (A):	Vida maks. 400 A
Kirlenme derecesi:	3
Kontaklar:	Vidalı sonlandırma: gümüş kılıf piring
Kontakt sayısı:	1
Bağlantı yöntemleri:	Vida bağlantısı: 50 - 120 mm ²
Malzeme:	Muhafaza: PBT Kontakt tutma pimi: PA
Koruma sınıfı:	IP 67 (maksimum, kullanılan kablo rakoruna bağlı) IP 20 (eşleştirilmemiş)
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	VDE Kayıt No. D42
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWERLOCK F6 S

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	pin konfigürasyonu
Kavramalı soket F6, akaç			
44420262	POWERLOCK F6 PE/GN	40	PE, Yeşil
44420263	POWERLOCK F6 N/BL	40	N, Mavi
44420264	POWERLOCK F6 L1/BN	40	L1, Kahverengi
44420265	POWERLOCK F6 L2/BK	40	L2, Siyah
44420266	POWERLOCK F6 L3/GY	40	L3, Gri
L2/siyah ile doğru akım uygulamaları için			
44420301	POWERLOCK F6 L1/RD	40	L1, Kırmızı

Son durum (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK F6 S

