

EPIC® SIGNAL M23 İç kısımlar 12 pole D-Sub

M23 dairesel konnektörler için elemanlar


M23 yuvarlak konektör serilerinin makaralarındaki D-Sub kontaklar için 12 kutuplu EPIC® M23 Ara Parçalar

Bilgi

D-Sub şerit kontaklar için

Sıkma makinasıyla otomatik üretim için

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Sağlam



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Makara üzerinde D-Sub kontakların kullanımı sayesinde etkin montaj

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 İç kısımlar 12 pole D-Sub**Uygulama alanı**

Fabrika mühendisliği
Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Cihaz yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC 61984 uyarınca: 100 V
Nominal test gerilimi:	1,5 kV
Nominal akım (A):	4 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 4 mOhm
Kontaklar:	Kısmen altın kılıf piring
Kontak sayısı:	12 12*1mm D-Sub kontaklar
Bağlantı yöntemleri:	Sıkma sonlandırma: 0,08 - 0,56 mm ²
Mekanik kullanım sayısı:	50
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Elemanlar hem pin hem de dişi uçlu kontaklar için uygundur. Eksiksiz bir bağlantı için bir P bileşeni ve bir E bileşeni gereklidir. P bileşeni = sola dönüş (saat yönünün tersine), E bileşeni = sağa dönüş (saat yönünde)
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SIGNAL M23 iç kısımlar 12 pole D-Sub

Ürün kodu	Ürünün tanımı	iç kısımlar	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
12 kutuplu ek parçalar, E parça = sağa döner (konnektör görünümü saat yönünde)				
44420120	E-Parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde pin D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	5
44420121	E-Parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde pin D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	20
44420122	E-Parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde dişi D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	5
44420123	E-Parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde dişi D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	20
12 kutuplu ek parçalar, P parça = sola döner (konnektör görünümü saat yönü tersine)				
44420124	P parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde pin D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	5
44420125	P parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde pin D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	20
44420126	P parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde dişi D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	5
44420127	P parçası	Doldurulmamış, makara üzerinde dişi D-Sub sıkmalı kontaklar için	12	20

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 İç kısımlar 12 pole D-Sub