

EPIC® SIGNAL M23 A3


Servo Kabloları ve enkoderler için dairesel konektörler

EPIC® M23 panel base angled, swivel

Bilgi

Kesin tanımlanmış ayar pozisyonları ile döndürülebilir

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Sağlam



Parazit sinyalleri

Faydalar

Muhafazalar çok esnekler - geniş sıkıştırma aralığı olan kablo konektörleri, önden ve arkadan iç kısım montajı için priz muhafazası
Sürekli titreşim koruması

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Servo sürücüler ve servo düzenekleri

Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Ürün özellikleri

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 A3

Montaj: Ø2,7mm vidalar için M2.5. M3 vidalar için Ø3,2 mm

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP 65
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. C24 (EN 61984 uyarınca, DIN VDE 0100-410 uyarınca SELV garanti edilmektedir) UL Dosya Numarası: E249137
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SIGNAL M23 A3

Ürün kodu	Ürün	Kodlama	Sabitleme tipi	Adet / Paket
Tip M23 A3 panel montajlı konnektör, açılı, döndürülebilir, önden duvar montajlı				
24420055	M23 A3	siyah (N)	Ø 2,7 mm (4x)	5
24420054	M23 A3	siyah (N)	Ø 2,7 mm (4x)	20