EPIC® SIGNAL M23 D6

Servo Kabloları ve enkoderler için dairesel konektörler

Bağlantı somunlu EPIC® M23 sinyal kablosu konektörü

Bilgi
Entegre EMC kablo rakorlu sağlam metal konnektör
Made in Germany

- Mekanik ve tesisat mühendisliği
- Rüzgar Enerjisi
- Kimyasallara dayanıklı
- Optimum destek elemanı
- Sağlam
- Entegre SKINTOP® kablo rakoru
- Parazit sinyalleri

Faydalar
Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması
Arttırılmış güvenilirlik için yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı

Son durum (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M23 D6

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Servo sürücüler ve servo düzenekleri
Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP68 (10h/1m)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. C24 (EN 61984 uyarınca, DIN VDE 0100-410 uyarınca SELV garanti edilmelidir) UL Dosya Numarası: E249137
Sıcaklık aralığı:	-25 °C up to +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M23 D6

Ürün kodu	Ürün	Kodlama	Kablo kavrama aralığı	Adet / Paket
Tip M23 D6, kablo konnektörü				
44420037	M23 D6	siyah (N)	7 - 13.5	5
72044030	M23 D6	siyah (N)	7 - 10	5
72044020	M23 D6	siyah (N)	7 - 10	20
72044000	M23 D6	siyah (N)	9.5 - 13.5	5
72044010	M23 D6	siyah (N)	9.5 - 13.5	20
44420038	M23 D6	kırmızı (+20°)	7 - 13.5	5
72044230	M23 D6	kırmızı (+20°)	7 - 10	5
72044220	M23 D6	kırmızı (+20°)	7 - 10	20
72044200	M23 D6	kırmızı (+20°)	9.5 - 13.5	5
72044210	M23 D6	kırmızı (+20°)	9.5 - 13.5	20
44420036	M23 D6	mavi (-20°)	7 - 13.5	5
72044130	M23 D6	mavi (-20°)	7 - 10	5
72044120	M23 D6	mavi (-20°)	7 - 10	20
72044100	M23 D6	mavi (-20°)	9.5 - 13.5	5
72044110	M23 D6	mavi (-20°)	9.5 - 13.5	20

Son durum (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 D6



Son durum (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16