



EPIC® SIGNAL M23 F7

Servo Kabloları ve enkoderler için dairesel konektörler

EPIC® M23 flanşlı kablo bağlaştırmacı



Parazit sinyalleri



Entegre SKINTOP® kablo rakoru



Sağlam



Optimum destek elemanı



Kimyasallara dayanıklı



Rüzgar Enerjisi



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması
Arttırılmış güvenilirlik için yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Servo sürücüler ve servo düzenekleri
Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 F7

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP68 (10h/1m)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. C24 (EN 61984 uyarınca, DIN VDE 0100-410 uyarınca SELV garanti edilmelidir) UL Dosya Numarası: E249137
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SIGNAL M23 F7

Ürün kodu	Ürün	Kodlama	Kablo kavrama aralığı	Sabitleme tipi
Tip M23 F7 panel montajlı konnektör, önden/arkadan duvar tipi montajlı				
44420009	M23 F7	siyah (N)	7 - 10	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)
44420010	M23 F7	siyah (N)	7 - 10	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)
44420011	M23 F7	siyah (N)	9.5 - 13.5	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)
44420012	M23 F7	siyah (N)	9.5 - 13.5	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)
44420001	M23 F7	kırmızı (+20 °)	7 - 10	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)
44420002	M23 F7	kırmızı (+20 °)	7 - 10	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)
44420003	M23 F7	kırmızı (+20 °)	9.5 - 13.5	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)
44420004	M23 F7	kırmızı (+20 °)	9.5 - 13.5	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)
44420005	M23 F7	mavi (-20 °)	7 - 10	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)
44420006	M23 F7	mavi (-20 °)	7 - 10	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)
44420007	M23 F7	mavi (-20 °)	9.5 - 13.5	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)
44420008	M23 F7	mavi (-20 °)	9.5 - 13.5	Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (somun ile)

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16