

EPIC® SOLAR 4Plus M

Fotovoltaik sistemlerde hava şartlarına karşı dayanıklı kablolama için soketli birleştirme sistemi


EPIC® SOLAR 4Plus M

Bilgi

Çift kancalı 4 mm konektör sistemi

1,5kV sistem voltajına kadar Fotovoltaik işletmeler için

Made in Germany



Solar enerji



Dış kullanım için uygun



Voltaj



Isı dayanımı



UV-dayanım



Su geçirmez



Faydalar

Etkili güç aktarımı için düşük kontak direnci

Kullanım yerinde güvenli voltaj için klips sonlandırması

Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Son durum (13.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4Plus M

Güvenilir bağlantı; sadece NEC standartlarına uygun alet ile açılabilir
IEC 62852 uyarınca TÜV kontrollü: Fotovoltaik sistemlerdeki doğru akım uygulamaları için konektör

Uygulama alanı

Fotovoltaik tesisler
Şeffaf ve ince film yapılar
Solar takip cihazı

Ürün özellikleri

Çift kancalı 4 mm konektör sistemi
Yüksek akımlar ve uzun kablolar için 10mm² maksimum sıkıştırılmalı bağlantı
Yüksek performanslı modern fotovoltaik sistemler için 1.500 V sistem gerilimi
TÜV Rheinland Sertifika No.:
R 60134622

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	1.5 kV
Nominal test gerilimi:	16 kV
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 0.5 mOhm
Malzeme:	PA poliamid
Koruma sınıfı:	IP68 (10h/1m)
Mekanik kullanım sayısı:	100
Koruma sınıfı:	II
Sıcaklık aralığı:	-40°C ila +105°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SOLAR 4Plus M

Ürün kodu	Ürün tanımı	Kesit (mm ²)	Sıkıştırma bölgesi, mm cinsinden	Nominal akım (A)	Paket miktarı
EPIC® SOLAR 4Plus saha montajlı pin dahili kontaklar					
44428233	EPIC®SOLAR 4Plus M 2.5mm ²	2.5	5.2 - 7.1	22	100
44428235	EPIC® SOLAR 4Plus M 4mm ² ... 6mm ²	4 - 6	5.2 - 7.1	30	100
44428237	EPIC® SOLAR 4Plus M 10mm ²	10	5.2 - 7.1	35	100
EPIC®SOLAR 4Plus yedek parça olarak pin kontaklar					
44428217	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 2.5mm ²	2.5	-	-	100
44428219	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 4mm ² ... 6mm ²	4.0 - 6.0	-	-	100
44428239	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 10mm ²	10	-	-	100

Son durum (13.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SOLAR 4Plus M