

NYM-J

Sıva altı, tuğla duvar ve taşınmaz beton için standart kablo

NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Sıva altı ve tuğla duvar için standart kablo



Uygulama alanı

Sıva üstü veya altı tesisatlar için
Vibrasyonlu veya sıkıştırılmış betona doğrudan gömme hariç, tuğla ve betonda
Kuru, nemli ve ıslak mekanlarda
Ayrıca direkt güneş ışığına karşı korunması koşuluyla açık havada kullanıma uygundur

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

VDE 0250 Bölüm 204

Ürün yapısı

Çıplak bakır tel iletken
Damar izolasyonu: PVC bazlı
Dolgu maddesi damar demetinin üzerindedir
Dış kılıf :PVC

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Muhafaza kablolama kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000043
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kurulum kablosu

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

NYM-J

Damar tanımlama kodu:	En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü:	Tek veya çok telli $\geq 16 \text{ mm}^2$: çok telli
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim:	U_0/U : 300/500 V
Test gerilimi:	2000 V
Topraklama iletkeni:	J = GN-YE koruyucu iletkenli O = koruyucu iletkenli
Sıcaklık aralığı:	Tesisat sırasında: +5 °C ila +60 °C Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal $\leq 30 \text{ kg}$ veya $\leq 250 \text{ m}$, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

NYM-J

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
1600008	1 G 2,5	6	24	60
1600009	1 G 4	6.7	38	85
1600010	1 G 6	7.2	58	105
1600011	1 G 10	8.6	96	160
1600012	1 G 16	9.6	154	220
16000003	3 G 1,5	8.4	43	120
16000013	4 G 1,5	9.2	58	150
16000023	5 G 1,5	9.9	72	175
1600003	7 G 1,5	11.6	101	235
16000213	3 G 2,5	9.6	72	170
16000053	4 G 2,5	10.6	96	210
16000063	5 G 2,5	11.5	120	290
1600071	7 G 2,5	13.7	168	380
16010223	3 G 4	11.3	115	250
16000313	4 G 4	12.7	154	315
16000513	5 G 4	14	192	370
16010233	3 G 6	12.8	173	335
16000323	4 G 6	13.8	230	410
16000523	5 G 6	15.5	288	500
16000333	4 G 10	18	384	680
16000533	5 G 10	19.5	480	810
16000543	5 G 16	23	768	1200
16000353	4 G 25	26	960	1500
16000553	5 G 25	28	1200	1800