

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC

-195 °C ila +400 °C arasında ortam sıcaklığında kullanım için uygun

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC - Glass fibre insulated power cable for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +400 °C (short term +1565°C)

Bilgi

Kısa süre: en fazla +1.565 °C

Kuru koşullarda kullanım için



Halojen içermeyen



Isı dayanımlı



Soğuğa dirençli



Isı dayanımı

Faydalar

Nikel kaplı bakır iletkenler nedeniyle düşük iletken direnci

Erimiş metal veya cam ile geçici temasa dayanım

Uygulama alanı

Son derece yüksek ortam sıcaklıklarındaki alanlarda dahi devreyi garanti eder

Kumlanmış fırınlar ve pişirme donanımları

Rafineriler

Cam işleri

Alüminyum ve çelik işleri

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC

Ürün özellikleri

Alev geciktirici
Halojen içermeyen
Sadece kuru koşullarda kullanım için uygundur

Ürün yapısı

Nikel kaplı bakırdan yapılmış ince tel büküm
MİKA bant sargı ve emprenye cam lifi örgüsü
Birlikte bükülmüş damarlar
Dış kılıf: MİKA bant sargı, emprenye cam lifi örgüsü, kırmızı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu:	2-damarlı kablo: mavi, kahverengi 4-damarlı kablo: siyah, mavi, sarı, kırmızı
İletken bükümü:	İnce bakır tel bükümler
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 5 x kablo çapı
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 300/500 V
Test gerilimi:	2200 V
Sıcaklık aralığı:	-195 °C to +400 °C Kısa süre: en fazla +1.565 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC				
30020808	2 x 0.5	7	9,6	48
30020809	2 x 0.75	7.4	14,4	66
30016609	2 x 1.0	7.7	19,2	74
30016606	4 x 1.0	8.9	38,4	123
30016603	2 x 1.5	8.2	28,8	87
30016600	4 x 1.5	9.5	57,6	148
30020810	2 x 2.5	9.7	48	114
30020811	2 x 4.0	11.2	76,8	161

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16