

## H07V-U


Avrupa <HAR> kablo tipi sertifika

H07V-U, HAR, bağlantı ve kontrol kablosu, PVC, 450/750 V, makinelerin ve kumanda dolaplarının kablolanması, aleve dayanıklı, sınıf 1/masif, sabit döşenmiş, halka

### Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr) sitesinden <HAR>

Uzunluklar TRONIC münferit damar modülüne uygun



### Faydalar

Kablolarda ki <HAR> işareti aynı zamanda ulusal sertifika kurumlarının test işaretlerinin ve sertifikalarının uluslararası onayıdır, örn. <VDE><HAR>. <HAR> işareti Avrupa ülkeleri arasında mal trafiği durumunda özel öneme sahiptir.

### Uygulama alanı

Borulara yerleştirme, açıkta veya sıvaya gömme ve kapalı kurulum kanallarında  
Sadece potansiyel dengeleme iletkeni olarak raflara, oluklara ve borulara doğrudan döşemek için

### Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

### Norm referansları / Onaylar

EN 50525-2-31 uyarınca <HAR> kablo tipi sertifikasyonu

EN 50525-1/ VDE 0285-525-1 uyarınca kablo tipi sertifikalı damar yalıtım renkleri yok: şeffaf, yeşil (tek renk), sarı (tek renk), tüm çift renkler (yeşil-sarı ve sarı-yeşil hariç)

### Ürün yapısı

Tek telli çıplak bakır iletken  
Damar izolasyonu: PVC bazlı

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## H07V-U

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 6:     | ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo<br>ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993<br>ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu |
| İletken bükümü:           | VDE 0295, sınıf 1'ye / IEC 60228 sınıf 1'e uygun katı iletken                                                           |
| Minimum bükülme yarıçapı: | EN 50565-1 uyarınca<br>Sabit döşeme: 4 x AD                                                                             |
| Nominal gerilim:          | U <sub>0</sub> /U: 450/750 V                                                                                            |
| Test gerilimi:            | 2500 V                                                                                                                  |
| Akım nominal değeri:      | VDE 0298 Bölüm 4<br>EN 50565-1/ VDE 0298-565-1                                                                          |
| Sıcaklık aralığı:         | Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C                                                                                        |

### Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

\* geleneksel kullanım için, \*\* dikkatli bükme için, "OD" = dış çap

## H07V-U

| Ürün kodu | Damar rengi | İletken kesiti (mm <sup>2</sup> ) | Dış çap [mm] | m/halka | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) |
|-----------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------|------------------------|-----------------|
| 4527001   | yeşil/sarı  | 1.5                               | 2.6 - 3.2    | 100     | 14,4                   | 19              |
| 4527011   | siyah       | 1.5                               | 2.6 - 3.2    | 100     | 14,4                   | 19              |
| 4527021   | mavi        | 1.5                               | 2.6 - 3.2    | 100     | 14,4                   | 19              |
| 4527002   | yeşil/sarı  | 2.5                               | 3.2 - 3.9    | 100     | 24                     | 30              |
| 4527012   | siyah       | 2.5                               | 3.2 - 3.2    | 100     | 24                     | 30              |
| 4527022   | mavi        | 2.5                               | 3.2 - 3.9    | 100     | 24                     | 30              |

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16

**H07V-U**