

H05Z-K 90 ° C

Harmonize; insan hayatı, çevre ve malzeme varlıklarını korumak için halojen içermeyen

H05Z-K 90 ° C, <HAR>, halojen içermeyen kablo, uyumlandırılmış. Kumanda dolabından kullanılmak için, nominal gerilim 300/500V

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Halojen içermeyen ve Harmonize (HAR)

Genişletilmiş ortam sıcaklıkları için bkz. ÖLFLEX® HEAT 125 SC



Halojen içermeyen

Faydalar

Yangın durumunda asidin oluşmasının önlenmesiyle insanları ve çevreyi koruma

Zaman kazandıran montaj

Uygulama alanı

Lambalar, cihazlar, anahtarlama donanımı dolapları ve dağıtım kutuları kablolaması için
Sıva üzerinde, içinde ve altında borularda hem de kapalı tesiat kanallarında tesisatlar için
Yüksek insan veya değerli varlık yoğunluğunun olduğu binalarda

Kuru odalarda kullanım için

Genişletilmiş ortam sıcaklıkları için bkz. ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Ürün özellikleri

İzolasyon malzemesi halojen içermeyen ve yangın durumunda zehirli gazlar salabilecek diğer malzemeleri içermeyen türdür

Yangın durumunda düşük miktarda aşındırıcı gaz

IEC 61034 uyarınca yangın durumunda düşük duman/düşük duman yoğunluğu

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-3-41 uyarınca <HAR> tip kablo sertifikası

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

H05Z-K 90 ° C

Ürün yapısı

Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
Damar izolasyonu: Halojen içermeyen

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	EN 50565-1 uyarınca 4 x dış çap (OD) normal kullanım için; 2 x OD dikkatli bükme için
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 300/500 V
Test gerilimi:	2000 V AC
Akım nominal değeri:	VDE 0298-4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Sıcaklık aralığı:	Montaj sırasında: -5 ° C ila +90 ° C Sabit tesisat: -40 ° C ila +90 ° C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

H05Z-K 90 °C

Ürün kodu	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	m/halka	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4725001	0,5	2.1 - 2.6	yeşil/sarı	100	-	4,8	9
4725001K	0,5	2.1 - 2.6	yeşil/sarı	-	3000	4,8	9
4725121	0,5	2.1 - 2.6	yeşil	100	-	4,8	9
4725121K	0,5	2.1 - 2.6	yeşil	-	3000	4,8	9
4725031	0,5	2.1 - 2.6	kahverengi	100	-	4,8	9
4725031K	0,5	2.1 - 2.6	kahverengi	-	3000	4,8	9
4725011	0,5	2.1 - 2.6	siyah	100	-	4,8	9
4725011K	0,5	2.1 - 2.6	siyah	-	3000	4,8	9
4725061	0,5	2.1 - 2.6	gri	100	-	4,8	9
4725061K	0,5	2.1 - 2.6	gri	-	3000	4,8	9
4725021	0,5	2.1 - 2.6	mavi	100	-	4,8	9
4725021K	0,5	2.1 - 2.6	mavi	-	3000	4,8	9
4725141	0,5	2.1 - 2.6	dark blue	100	-	4,8	9
4725141K	0,5	2.1 - 2.6	dark blue	-	3000	4,8	9
4725091	0,5	2.1 - 2.6	turuncu	100	-	4,8	9
4725091K	0,5	2.1 - 2.6	turuncu	-	3000	4,8	9
4725071	0,5	2.1 - 2.6	mor	100	-	4,8	9
4725071K	0,5	2.1 - 2.6	mor	-	3000	4,8	9
4725111	0,5	2.1 - 2.6	sarı	100	-	4,8	9
4725111K	0,5	2.1 - 2.6	sarı	-	3000	4,8	9
4725051	0,5	2.1 - 2.6	beyaz	100	-	4,8	9
4725051K	0,5	2.1 - 2.6	beyaz	-	3000	4,8	9
4725041	0,5	2.1 - 2.6	kırmızı	100	-	4,8	9
4725041K	0,5	2.1 - 2.6	kırmızı	-	3000	4,8	9
4725081	0,5	2.1 - 2.6	pembe	100	-	4,8	9
4725081K	0,5	2.1 - 2.6	pembe	-	3000	4,8	9
4725002	0,75	2.2 - 2.8	yeşil/sarı	100	-	7,2	11
4725002K	0,75	2.2 - 2.8	yeşil/sarı	-	2500	7,2	11
4725122	0,75	2.2 - 2.8	yeşil	100	-	7,2	11
4725122K	0,75	2.2 - 2.8	yeşil	-	2500	7,2	11
4725032	0,75	2.2 - 2.8	kahverengi	100	-	7,2	11
4725032K	0,75	2.2 - 2.8	kahverengi	-	2500	7,2	11
4725012	0,75	2.2 - 2.8	siyah	100	-	7,2	11
4725012K	0,75	2.2 - 2.8	siyah	-	2500	7,2	11
4725062	0,75	2.2 - 2.8	gri	100	-	7,2	11

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

H05Z-K 90 °C

Ürün kodu	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	m/halka	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4725062K	0,75	2.2 - 2.8	gri	-	2500	7,2	11
4725022	0,75	2.2 - 2.8	mavi	100	-	7,2	11
4725022K	0,75	2.2 - 2.8	mavi	-	2500	7,2	11
4725142	0,75	2.2 - 2.8	dark blue	100	-	7,2	11
4725142K	0,75	2.1 - 2.8	dark blue	-	2500	7,2	11
4725092	0,75	2.1 - 2.8	turuncu	100	-	7,2	11
4725092K	0,75	2.1 - 2.8	turuncu	-	2500	7,2	11
4725072	0,75	2.2 - 2.8	mor	100	-	7,2	11
4725072K	0,75	2.2 - 2.8	mor	-	2500	7,2	11
4725112	0,75	2.2 - 2.8	sarı	100	-	7,2	11
4725112K	0,75	2.2 - 2.8	sarı	-	2500	7,2	11
4725052	0,75	2.2 - 2.8	beyaz	100	-	7,2	11
4725052K	0,75	2.2 - 2.8	beyaz	-	2500	7,2	11
4725042	0,75	2.2 - 2.8	kırmızı	100	-	7,2	11
4725042K	0,75	2.2 - 2.8	kırmızı	-	2500	7,2	11
4725082	0,75	2.2 - 2.8	pembe	100	-	7,2	11
4725082K	0,75	2.2 - 2.8	pembe	-	2500	7,2	11
4725003	1	2.4 - 2.9	yeşil/sarı	100	-	9,6	14
4725003K	1	2.4 - 2.9	yeşil/sarı	-	2000	9,6	14
4725123	1	2.4 - 2.9	yeşil	100	-	9,6	14
4725123K	1	2.4 - 2.9	yeşil	-	2000	9,6	14
4725033	1	2.4 - 2.9	kahverengi	100	-	9,6	14
4725033K	1	2.4 - 2.9	kahverengi	-	2000	9,6	14
4725013	1	2.4 - 2.9	siyah	100	-	9,6	14
4725013K	1	2.4 - 2.9	siyah	-	2000	9,6	14
4725063	1	2.4 - 2.9	gri	100	-	9,6	14
4725063K	1	2.4 - 2.9	gri	-	2000	9,6	14
4725023	1	2.4 - 2.9	mavi	100	-	9,6	14
4725023K	1	2.4 - 2.9	mavi	-	2000	9,6	14
4725143	1	2.4 - 2.9	dark blue	100	-	9,6	14
4725143K	1	2.4 - 2.9	dark blue	-	2000	9,6	14
4725093	1	2.4 - 2.9	turuncu	100	-	9,6	14
4725093K	1	2.4 - 2.9	turuncu	-	2000	9,6	14
4725073	1	2.4 - 2.9	mor	100	-	9,6	14
4725073K	1	2.4 - 2.9	mor	-	2000	9,6	14

H05Z-K 90 °C

Ürün kodu	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	m/halka	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4725113	1	2.4 - 2.9	sarı	100	-	9,6	14
4725113K	1	2.4 - 2.9	sarı	-	2000	9,6	14
4725053	1	2.4 - 2.9	beyaz	100	-	9,6	14
4725053K	1	2.4 - 2.9	beyaz	-	2000	9,6	14
4725043	1	2.4 - 2.9	kırmızı	100	-	9,6	14
4725043K	1	2.4 - 2.9	kırmızı	-	2000	9,6	14
4725083	1	2.4 - 2.9	pembe	100	-	9,6	14
4725083K	1	2.4 - 2.9	pembe	-	2000	9,6	14
4725263K	1	2.4 - 2.9	mavi/beyaz	-	2000	9,6	14

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

H05Z-K 90 ° C