

H05Z1-K

Harmonize; insan hayatı, çevre ve malzeme varlıklarını korumak için halojen içermeyen

H05Z1-K , halojensiz damar kablosu, +70°C, harmonize, kumanda dolabında kullanım için, nominal gerilim 300/500V

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Halojensiz ve harmonize (HAR) +70°C'ye kadar

Daha yüksek sıcaklıklarda kullanım için bkz. H05Z-K 90°C



Halojen içermeyen

Faydalar

Yangın durumunda asidin oluşmasının önlenmesiyle insanları ve çevreyi koruma

Zaman kazandıran montaj

Uygulama alanı

Lambalar, cihazlar, anahtarlama donanımı dolapları ve dağıtım kutuları kablolaması için

Sıva üzerinde, içinde ve altında borularda hem de kapalı tesiat kanallarında tesisatlar için

Yüksek insan veya değerli varlık yoğunluğunun olduğu binalarda

Kuru odalarda kullanım için

Daha yüksek sıcaklıklarda kullanım için bkz. H05Z-K 90°C

Ürün özellikleri

İzolasyon malzemesi halojen içermeyen ve yangın durumunda zehirli gazlar salabilecek diğer malzemeleri içermeyen türdür

Yangın durumunda düşük miktarda aşındırıcı gaz

IEC 61034 uyarınca yangın durumunda düşük duman/düşük duman yoğunluğu

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-3-31/ VDE 0285-525-3-31 uyarınca <HAR> yapı biçimi onayı

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

H05Z1-K

Ürün yapısı

Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
Damar izolasyonu: Halojen içermeyen

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

İletken bükümü:

VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı:

EN 50565-1 uyarınca

4 x dış çap (OD) normal kullanım için; 2 x OD dikkatli bükmek için

Nominal gerilim:

U₀/U: 300/500 V

Test gerilimi:

2000 V AC

Akım nominal değeri:

VDE 0298-4

EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Sıcaklık aralığı:

Döşeme sırasında: +5°C ila +70°C Sabit döşenmiş: -40°C ila +70°C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

H05Z1-K

Ürün kodu	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	m/halka	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4724053	0,75	2.2 - 2.7	mavi	100	7,2	11
4724055	1	2.4 - 2.8	siyah	100	9,6	14
4724058	1	2.4 - 2.8	mavi	100	9,6	14
4724057	1	2.4 - 2.8	gri	100	9,6	14