

H07Z-K 90 ° C

Harmonize; insan hayatı, çevre ve malzeme varlıklarını korumak için halojen içermeyen

H07Z-K 90 ° C, <HAR>, halojen içermeyen kablo, uyumlandırılmış. Kumanda dolabından kullanılmak için, nominal gerilim 450/750V

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Halojen içermeyen ve Harmonize (HAR)

Genişletilmiş ortam sıcaklıklarına daha yüksek iletken kesitleri içinbkz. ÖLFLEX® HEAT 125 SC



Halojen içermeyen

Faydalar

Yangın durumunda asidin oluşmasının önlenmesiyle insanları ve çevreyi koruma

Zaman kazandıran montaj

Uygulama alanı

Lambalar, cihazlar, anahtarlama donanımı dolapları ve dağıtım kutuları kablolaması için

Sıva üzerinde, içinde ve altında borularda hem de kapalı tesiat kanallarında tesisatlar için

Yüksek insan veya değerli varlık yoğunluğunun olduğu binalarda

Kuru odalarda kullanım için

Genişletilmiş ortam sıcaklıklarına daha yüksek iletken kesitleri içinbkz. ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Ürün özellikleri

İzolasyon malzemesi halojen içermeyen ve yangın durumunda zehirli gazlar salabilecek diğer malzemeleri içermeyen türdür

Yangın durumunda düşük miktarda aşındırıcı gaz

IEC 61034 uyarınca yangın durumunda düşük duman/düşük duman yoğunluğu

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-3-41 uyarınca <HAR> tip kablo sertifikası

EN 50525-1/ VDE 0285-525-1 uyarınca kablo tipi sertifikalı damar yalıtım renkleri yok: şeffaf, yeşil (tek renk), sarı (tek renk), tüm

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

H07Z-K 90 ° C

çift renkler (yeşil-sarı ve sarı-yeşil hariç)

Ürün yapısı

Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
Damar izolasyonu: Halojen içermeyen

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	EN 50565-1 uyarınca OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**; 8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**; OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 450/ 750 V
Test gerilimi:	2500 V
Akım nominal değeri:	VDE 0298-4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Sıcaklık aralığı:	Montaj sırasında: -5 °C ila +90 °C Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

* geleneksel kullanım için, ** dikkatli bükmek için, "OD" = dış çap

H07Z-K 90 °C

Ürün kodu	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	m/halka	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4726001	1,5	2.8 - 3.5	yeşil/sarı	100	-	14,4	20
4726001K	1,5	2.8 - 3.5	yeşil/sarı	-	1500	14,4	20
4726121	1,5	2.8 - 3.5	yeşil	100	-	14,4	20
4726121K	1,5	2.8 - 3.5	yeşil	-	1500	14,4	20
4726031	1,5	2.8 - 3.5	kahverengi	100	-	14,4	20
4726031K	1,5	2.8 - 3.5	kahverengi	-	1500	14,4	20
4726011	1,5	2.8 - 3.5	siyah	100	-	14,4	20
4726011K	1,5	2.8 - 3.5	siyah	-	1500	14,4	20
4726061	1,5	2.8 - 3.5	gri	100	-	14,4	20
4726061K	1,5	2.8 - 3.5	gri	-	1500	14,4	20
4726021	1,5	2.8 - 3.5	mavi	100	-	14,4	20
4726021K	1,5	2.8 - 3.5	mavi	-	1500	14,4	20
4726141	1,5	2.8 - 3.5	dark blue	100	-	14,4	20
4726141K	1,5	2.8 - 3.5	dark blue	-	1500	14,4	20
4726091	1,5	2.8 - 3.5	turuncu	100	-	14,4	20
4726091K	1,5	2.8 - 3.5	turuncu	-	1500	14,4	20
4726071	1,5	2.8 - 3.5	mor	100	-	14,4	20
4726071K	1,5	2.8 - 3.5	mor	-	1500	14,4	20
4726111	1,5	2.8 - 3.5	sarı	100	-	14,4	20
4726111K	1,5	2.8 - 3.5	sarı	-	1500	14,4	20
4726051	1,5	2.8 - 3.5	beyaz	100	-	14,4	20
4726051K	1,5	2.8 - 3.5	beyaz	-	1500	14,4	20
4726041	1,5	2.8 - 3.5	kırmızı	100	-	14,4	20
4726041K	1,5	2.8 - 3.5	kırmızı	-	1500	14,4	20
4726081	1,5	2.8 - 3.5	pembe	100	-	14,4	20
4726081K	1,5	2.8 - 3.5	pembe	-	1500	14,4	20
4726261K	1,5	2.8 - 3.5	mavi/beyaz	-	1500	14,4	20
4726002	2,5	3.4 - 4.3	yeşil/sarı	100	-	24	32
4726002K	2,5	3.4 - 4.3	yeşil/sarı	-	900	24	32
4726122	2,5	3.4 - 4.3	yeşil	100	-	24	32
4726122K	2,5	3.4 - 4.3	yeşil	-	900	24	32
4726032	2,5	3.4 - 4.3	kahverengi	100	-	24	32
4726032K	2,5	3.4 - 4.3	kahverengi	-	900	24	32
4726012	2,5	3.4 - 4.3	siyah	100	-	24	32
4726012K	2,5	3.4 - 4.3	siyah	-	900	24	32

H07Z-K 90 °C

Ürün kodu	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	m/halka	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4726062	2,5	3.4 - 4.3	gri	100	-	24	32
4726062K	2,5	3.4 - 4.3	gri	-	900	24	32
4726022	2,5	3.4 - 4.3	mavi	100	-	24	32
4726022K	2,5	3.4 - 4.3	mavi	-	900	24	32
4726142	2,5	3.4 - 4.3	dark blue	100	-	24	32
4726142K	2,5	3.4 - 4.3	dark blue	-	900	24	32
4726092	2,5	3.4 - 4.3	turuncu	100	-	24	32
4726092K	2,5	3.4 - 4.3	turuncu	-	900	24	32
4726072	2,5	3.4 - 4.3	mor	100	-	24	32
4726072K	2,5	3.4 - 4.3	mor	-	900	24	32
4726112	2,5	3.4 - 4.3	sarı	100	-	24	32
4726112K	2,5	3.4 - 4.3	sarı	-	900	24	32
4726052	2,5	3.4 - 4.3	beyaz	100	-	24	32
4726052K	2,5	3.4 - 4.3	beyaz	-	900	24	32
4726042	2,5	3.4 - 4.3	kırmızı	100	-	24	32
4726042K	2,5	3.4 - 4.3	kırmızı	-	900	24	32
4726082	2,5	3.4 - 4.3	pembe	100	-	24	32
4726082K	2,5	3.4 - 4.3	pembe	-	900	24	32
4726262K	2,5	3.4 - 4.3	mavi/beyaz	-	900	24	32
4726003	4	3.9 - 4.9	yeşil/sarı	100	-	38,4	45
4726003K	4	3.9 - 4.9	yeşil/sarı	-	600	38,4	45
4726123	4	3.9 - 4.9	yeşil	100	-	38,4	45
4726123K	4	3.9 - 4.9	yeşil	-	600	38,4	45
4726033	4	3.9 - 4.9	kahverengi	100	-	38,4	45
4726033K	4	3.9 - 4.9	kahverengi	-	600	38,4	45
4726013	4	3.9 - 4.9	siyah	100	-	38,4	45
4726013K	4	3.9 - 4.9	siyah	-	600	38,4	45
4726063	4	3.9 - 4.9	gri	100	-	38,4	45
4726063K	4	3.9 - 4.9	gri	-	600	38,4	45
4726023	4	3.9 - 4.9	mavi	100	-	38,4	45
4726023K	4	3.9 - 4.9	mavi	-	600	38,4	45
4726143	4	3.9 - 4.9	dark blue	100	-	38,4	45
4726143K	4	3.9 - 4.9	dark blue	-	600	38,4	45
4726093	4	3.9 - 4.9	turuncu	100	-	38,4	45
4726093K	4	3.9 - 4.9	turuncu	-	600	38,4	45

H07Z-K 90 °C

Ürün kodu	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	m/halka	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4726073	4	3.9 - 4.9	mor	100	-	38,4	45
4726073K	4	3.9 - 4.9	mor	-	600	38,4	45
4726113	4	3.9 - 4.9	sarı	100	-	38,4	45
4726113K	4	3.9 - 4.9	sarı	-	600	38,4	45
4726053	4	3.9 - 4.9	beyaz	100	-	38,4	45
4726053K	4	3.9 - 4.9	beyaz	-	600	38,4	45
4726043	4	3.9 - 4.9	kırmızı	100	-	38,4	45
4726043K	4	3.9 - 4.9	kırmızı	-	600	38,4	45
4726083	4	3.9 - 4.9	pembe	100	-	38,4	45
4726083K	4	3.9 - 4.9	pembe	-	600	38,4	45
4726004	6	4.4 - 5.5	yeşil/sarı	100	-	57,6	65
4726004K	6	4.4 - 5.5	yeşil/sarı	-	400	57,6	65
4726124	6	4.4 - 5.5	yeşil	100	-	57,6	65
4726124K	6	4.4 - 5.5	yeşil	-	400	57,6	65
4726034	6	4.4 - 5.5	kahverengi	100	-	57,6	65
4726034K	6	4.4 - 5.5	kahverengi	-	400	57,6	65
4726014	6	4.4 - 5.5	siyah	100	-	57,6	65
4726014K	6	4.4 - 5.5	siyah	-	400	57,6	65
4726064	6	4.4 - 5.5	gri	100	-	57,6	65
4726064K	6	4.4 - 5.5	gri	-	400	57,6	65
4726024	6	4.4 - 5.5	mavi	100	-	57,6	65
4726024K	6	4.4 - 5.5	mavi	-	400	57,6	65
4726144	6	4.4 - 5.5	dark blue	100	-	57,6	65
4726144K	6	4.4 - 5.5	dark blue	-	400	57,6	65
4726094	6	4.4 - 5.5	turuncu	100	-	57,6	65
4726094K	6	4.4 - 5.5	turuncu	-	400	57,6	65
4726074	6	4.4 - 5.5	mor	100	-	57,6	65
4726074K	6	4.4 - 5.5	mor	-	400	57,6	65
4726114	6	4.4 - 5.5	sarı	100	-	57,6	65
4726114K	6	4.4 - 5.5	sarı	-	400	57,6	65
4726054	6	4.4 - 5.5	beyaz	100	-	57,6	65
4726054K	6	4.4 - 5.5	beyaz	-	400	57,6	71
4726044	6	4.4 - 5.5	kırmızı	100	-	57,6	65
4726044K	6	4.4 - 5.5	kırmızı	-	400	57,6	65
4726084	6	4.4 - 5.5	pembe	100	-	57,6	65

H07Z-K 90 °C

Ürün kodu	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	m/halka	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4726084K	6	4.4 - 5.5	pembe	-	400	57,6	65
4726005	10	5.7 - 7.1	yeşil/sarı	100	-	96	110
4726125	10	5.7 - 7.1	yeşil	100	-	96	110
4726035	10	5.7 - 7.1	kahverengi	100	-	96	110
4726015	10	5.7 - 7.1	siyah	100	-	96	110
4726065	10	5.7 - 7.1	gri	100	-	96	110
4726025	10	5.7 - 7.1	mavi	100	-	96	110
4726145	10	5.7 - 7.1	dark blue	100	-	96	110
4726095	10	5.7 - 7.1	turuncu	100	-	96	110
4726075	10	5.7 - 7.1	mor	100	-	96	110
4726115	10	5.7 - 7.1	sarı	100	-	96	110
4726055	10	5.7 - 7.1	beyaz	100	-	96	110
4726045	10	5.7 - 7.1	kırmızı	100	-	96	110
4726085	10	5.7 - 7.1	pembe	100	-	96	110
4726006	16	6.7 - 8.4	yeşil/sarı	100	-	153,6	170
4726126	16	6.7 - 8.4	yeşil	100	-	153,6	170
4726036	16	6.7 - 8.4	kahverengi	100	-	153,6	170
4726016	16	6.7 - 8.4	siyah	100	-	153,6	170
4726066	16	6.7 - 8.4	gri	100	-	153,6	170
4726026	16	6.7 - 8.4	mavi	100	-	153,6	170
4726146	16	6.7 - 8.4	dark blue	100	-	153,6	170
4726096	16	6.7 - 8.4	turuncu	100	-	153,6	170
4726076	16	6.7 - 8.4	mor	100	-	153,6	170
4726116	16	6.7 - 8.4	sarı	100	-	153,6	170
4726056	16	6.7 - 8.4	beyaz	100	-	153,6	170
4726046	16	6.7 - 8.4	kırmızı	100	-	153,6	170
4726086	16	6.7 - 8.4	pembe	100	-	153,6	170
4726007	25	8.4 - 10.6	yeşil/sarı	100	-	240	290
4726127	25	8.4 - 10.6	yeşil	100	-	240	290
4726037	25	8.4 - 10.6	kahverengi	100	-	240	290
4726017	25	8.4 - 10.6	siyah	100	-	240	290
4726067	25	8.4 - 10.6	gri	100	-	240	290
4726027	25	8.4 - 10.6	mavi	100	-	240	290
4726147	25	8.4 - 10.6	dark blue	100	-	240	290
4726097	25	8.4 - 10.6	turuncu	100	-	240	290

H07Z-K 90 °C

Ürün kodu	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	m/halka	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4726077	25	8.4 - 10.6	mor	100	-	240	290
4726117	25	8.4 - 10.6	sarı	100	-	240	290
4726057	25	8.4 - 10.6	beyaz	100	-	240	290
4726047	25	8.4 - 10.6	kırmızı	100	-	240	290
4726087	25	8.4 - 10.6	pembe	100	-	240	290
4726008	35	9.7 - 12.1	yeşil/sarı	-	-	336	380
4726128	35	9.7 - 12.1	yeşil	-	-	336	380
4726038	35	9.7 - 12.1	kahverengi	-	-	336	380
4726018	35	9.7 - 12.1	siyah	-	-	336	380
4726068	35	9.7 - 12.1	gri	-	-	336	380
4726028	35	9.7 - 12.1	mavi	-	-	336	380
4726148	35	9.7 - 12.1	dark blue	-	-	336	380
4726098	35	9.7 - 12.1	turuncu	-	-	336	380
4726078	35	9.7 - 12.1	mor	-	-	336	380
4726118	35	9.7 - 12.1	sarı	-	-	336	380
4726058	35	9.7 - 12.1	beyaz	-	-	336	380
4726048	35	9.7 - 12.1	kırmızı	-	-	336	380
4726088	35	9.7 - 12.1	pembe	-	-	336	380
4726009	50	11.5 - 14.4	yeşil/sarı	-	-	480	530
4726129	50	11.5 - 14.4	yeşil	-	-	480	530
4726039	50	11.5 - 14.4	kahverengi	-	-	480	530
4726019	50	11.5 - 14.4	siyah	-	-	480	530
4726069	50	11.5 - 14.4	gri	-	-	480	530
4726029	50	11.5 - 14.4	mavi	-	-	480	530
4726149	50	11.5 - 14.4	dark blue	-	-	480	530
4726099	50	11.5 - 14.4	turuncu	-	-	480	530
4726079	50	11.5 - 14.4	mor	-	-	480	530
4726119	50	11.5 - 14.4	sarı	-	-	480	530
4726059	50	11.5 - 14.4	beyaz	-	-	480	530
4726049	50	11.5 - 14.4	kırmızı	-	-	480	530
4726089	50	11.5 - 14.4	pembe	-	-	480	530
4727001	70	13.2 - 16.6	yeşil/sarı	-	-	672	750
4727121	70	13.2 - 16.6	yeşil	-	-	672	750
4727031	70	13.2 - 16.6	kahverengi	-	-	672	750
4727011	70	13.2 - 16.6	siyah	-	-	672	750

H07Z-K 90 °C

Ürün kodu	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	m/halka	m/kutu	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4727061	70	13.2 - 16.6	gri	-	-	672	750
4727021	70	13.2 - 16.6	mavi	-	-	672	750
4727141	70	13.2 - 16.6	dark blue	-	-	672	750
4727091	70	13.2 - 16.6	turuncu	-	-	672	750
4727071	70	13.2 - 16.6	mor	-	-	672	750
4727111	70	13.2 - 16.6	sarı	-	-	672	750
4727051	70	13.2 - 16.6	beyaz	-	-	672	750
4727041	70	13.2 - 16.6	kırmızı	-	-	672	750
4727081	70	13.2 - 16.6	pembe	-	-	672	750
4727002	95	15.1 - 18.8	yeşil/sarı	-	-	912	1000
4727122	95	15.1 - 18.8	yeşil	-	-	912	1000
4727032	95	15.1 - 18.8	kahverengi	-	-	912	1000
4727012	95	15.1 - 18.8	siyah	-	-	912	1000
4727062	95	15.1 - 18.8	gri	-	-	912	1000
4727022	95	15.1 - 18.8	mavi	-	-	912	1000
4727142	95	15.1 - 18.8	dark blue	-	-	912	1000
4727092	95	15.1 - 18.8	turuncu	-	-	912	1000
4727072	95	15.1 - 18.8	mor	-	-	912	1000
4727112	95	15.1 - 18.8	sarı	-	-	912	1000
4727052	95	15.1 - 18.8	beyaz	-	-	912	1000
4727042	95	15.1 - 18.8	kırmızı	-	-	912	1000
4727082	95	15.1 - 18.8	pembe	-	-	912	1000

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

H07Z-K 90 ° C