

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY - Ticari araç ve kamyon uygulamaları için PVC elektrik ve kontrol kablosu, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

Bilgi

Ticari araçlar için

Tehlikeli madde taşımacılığı için



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Yağlara dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Özel ADR onayı

ADR onayı tehlikeli madde taşıyan araçlarda kullanımı sağlar

Uygulama alanı

Ticari araçlar için

Tüm römork ve yarı-römorklerde elektrikli ekipmanların kablolanması

Ürün özellikleri

UV ışınlarına karşı dayanıklı

Düşük sıcaklıklara karşı dayanıklı

Yağlara, kimyasallara ve hava koşullarına karşı dayanıklı

Norm referansları / Onaylar

ISO 4141 ve DIN/ISO 6722

Ürün yapısı

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY

Conductor made of bare copper wires
Damar izolasyonu: PVC bazlı
Özel PVC-bazlı dış kılıf

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	ISO 4141-3
Veri çiftleri kapasitesi:	Damarlar arasındaki uzunluk ile ilgili olarak, maks. 50 pF/m ve her veri aktarma damarı ve kablodaki diğer tüm damarlar arasında maks. 100 pF/m
İletken bükümü:	DIN/ISO 6722 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	12 x dış çap
Nominal gerilim:	60 V
Test gerilimi:	En az 5 dakika süreyle 5 kV rms
Sıcaklık aralığı:	Uygulama alanı, A sınıfı Sabit tesisat: -40 °C ila +85 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal $\leq$ 30 kg veya $\leq$ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm²)	Dış çap [mm]	Renk	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY					
7027060	2 x 1,0	6	beyaz-siyah	19,2	55
7027061	2 x 1,0	6	beyaz-kahverengi	19,2	55
7027000	2 x 1,5	6.6	beyaz-siyah	28,8	68
7027001	2 x 1,5	6.6	beyaz-kahverengi	28,8	68
7027062	3 x 1,0	6.3	siyah-kahverengi-mavi	28,8	63
7027012	3 x 1,0	6.3	beyaz/kahverengi/mavi, en yeni ISO tasarımı	28,8	63
7027063	4 x 1,0	6.8	beyaz/siyah/kırmızı/kahveren gi	38,4	81
7027034	4 x 1,5	7.5	beyaz/siyah/kırmızı/kahveren gi	57,6	106
7027064	5 x 1,0	7.5	beyaz/kahverengi /yeşil/kırmızı/gri	48	97
7027065	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = yeşil/kahverengi/kırmızı/ mavi/mor; 2.5 = beyaz	72	133
7027066	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = sarı/siyah/kırmızı/mavi/mor; 2.5 = beyaz	72	133
7027015	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = kahverengi/yeşil/kırmızı/ gri/mor; 2.5 = beyaz, en yeni ISO tasarımı	72	133
7027016	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = kahverengi/sarı/kırmızı/g ri/mor; 2.5 = beyaz, en yeni ISO tasarımı	72	133
7027007	7 x 0,75	7.6	beyaz/siyah/sarı/kırmızı/yeşil/ kahverengi/mavi	50,4	101
7027067	7 x 1,5	8.9	beyaz/siyah/sarı/kırmızı/yeşil/ kahverengi/mavi	100,8	166
7027068	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10.3	ISO 4141 1.5 = siyah/sarı/kır mızı/yeşil/kahverengi/mavi; 2.5 = beyaz	110,4	187
7027069	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + gri/mor	139,2	239
7027070	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	siyah numaralar ile beyaz; 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13; 1.5 = no. 14, 15	244,8	391
7027010	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244,8	391
7027071	10 x 1,5 + 3 x 2,5	14.4	siyah numaralar ile beyaz; 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13	216	367

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Renk	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
7027035	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7.2	0.75 = beyaz-kahverengi; 1.5 = sarı-yeşil	43,2	85
7027017	5 x 1,5 + 2 x 2,5	10.3	1.5 = siyah/sarı/yeşil/kahverengi/mavi; 2.5 = beyaz/kırmızı	120	217
7027004	8 x 1,5 + 5 x 2,5	14.8	1.5 = sarı/mavi/yeşil/kahverengi/kırmızı/siyah/pembe/beyaz-mavi; 2.5 = beyaz/turuncu/gri/beyaz-siyah/beyaz-kırmızı	235,2	360
7027073	9 x 1,5 + 4 x 2,5	14.8	siyah numaralar ile beyaz; 1.5 = no. 2, 4 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 1, 3, 9, 13	225,6	352
7027074	4 x 6 + 1 x 1,5	13.7	1.5 = gri; 6.0 = kahverengi/kırmızı/siyah/mavi	244,8	352