

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y - Ticari araç ve kamyon uygulamaları için PUR/PVC elektrik ve kontrol kablosu, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

Bilgi

Ticari araçlar için
Tehlikeli madde taşımacılığı için
Hidroliz ve mikrop dirençli



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Özel ADR onayı
ADR onayı tehlikeli madde taşıyan araçlarda kullanımı sağlar

Uygulama alanı

Ticari araçlar için
Tüm römork ve yarı-römorklerde elektrikli ekipmanların kablolaması

Ürün özellikleri

UV ışınlarına karşı dayanıklı
Düşük sıcaklıklara karşı dayanıklı
Yağlara, kimyasallara ve hava koşullarına karşı dayanıklı
Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

Norm referansları / Onaylar

ISO 4141 ve DIN/ISO 6722

Ürün yapısı

Conductor made of bare copper wires

Damar izolasyonu: PVC bazlı

Özel PVC-bazlı iç kılıf

Özel poliüretan dış kılıf

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu:

ISO 4141-3

Veri çiftleri kapasitesi:

Damarlar arasındaki uzunluk ile ilgili olarak, maks. 50 pF/m ve her veri aktarma damarı ve kablodaki diğer tüm damarlar arasında maks. 100 pF/m

İletken bükümü:

DIN/ISO 6722 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı:

12 x dış çap

Nominal gerilim:

60 V

Test gerilimi:

En az 5 dakika süreyle 5 kV rms

Sıcaklık aralığı:

Sabit tesisat: -40 °C ila +85 °C

Uygulama alanı, A sınıfı

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal $\leq$ 30 kg veya $\leq$ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm²)	Dış çap [mm]	Renk	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y					
7027080	2 x 1,0	6	beyaz-siyah	19,2	55
7027081	2 x 1,0	6	beyaz-kahverengi	19,2	55
7027020	2 x 1,5	6.6	beyaz-siyah	28,8	68
7027021	2 x 1,5	6.6	beyaz-kahverengi	28,8	68
7027082	3 x 1,0	6.3	siyah-kahverengi-mavi	28,8	67
7027022	3 x 1,0	6.3	beyaz/kahverengi/mavi, en yeni ISO tasarımı	28,8	67
7027083	4 x 1,0	6.8	beyaz/siyah/kırmızı/kahveren gi	38,4	81
7027038	4 x 1,5	7.5	beyaz/siyah/kırmızı/kahveren gi	57,6	106
7027084	5 x 1,0	7.5	beyaz/kahverengi /yeşil/kırmızı/gri	48	97
7027085	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = yeşil/kahverengi/kırmızı/ mavi/mor; 2.5 = beyaz	72	133
7027086	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = sarı/siyah/kırmızı/mavi/mor; 2.5 = beyaz	72	133
7027025	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = kahverengi/yeşil/kırmızı/ gri/mor; 2.5 = beyaz, en yeni ISO tasarımı	72	133
7027087	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10.3	ISO 4141 1.5 = siyah/sarı/kır mızı/yeşil/kahverengi/mavi; 2.5 = beyaz	110,4	187
7027130	7 x 0,75	7.3	beyaz/siyah/sarı/kırmızı/yeşil/ kahverengi/mavi	50,4	101
7027088	7 x 1,5	8.9	beyaz/siyah/sarı/kırmızı/yeşil/ kahverengi/mavi	100,8	166
7027089	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + gri/mor	139,2	239
7027090	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14.4	siyah numaralar ile beyaz; 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13; 1.5 = no. 14, 15	244,8	391
7027030	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244,8	395
7027091	10x1,5+3x2,5	14.4	siyah numaralar ile beyaz; 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13	216	367
7027031	10x1,5+3x2,5	14.4	1.5 = sarı/yeşil/mavi/siyah/kah verengi/kırmızı/pembe/gri/bey az-siyah/beyaz-mavi; 2.5 = beyaz/turuncu/beyaz-kırmızı	216	367

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYV11Y

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm²)	Dış çap [mm]	Renk	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
7027046	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7.2	0.75 = beyaz-kahverengi; 1.5 = sarı-yeşil	43,2	85
7027092	2 x 6 + 3 x 1,5 ABS	12.1	DIN 72570 6.0 = kırmızı/kahverengi; 1.5 = siyah/sarı/beyaz	158,4	267
7027093	2x6+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	12.1	DIN 72570 6.0 = kırmızı/kahverengi; 1.5 = siyah/sarı/beyaz; 1.5 = beyaz-gri/beyaz-kahverengi	187,2	321
7027094	2x4+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	11.9	4.0=kırmızı/kahverengi; 1.5=siyah/sarı/beyaz; 1.5=beyaz-gri/beyaz-kahverengi	148,8	257
7027024	18 x 1,5	13.7	siyah numaralar ile beyaz	259,2	407
7027032	25 x 1,5	16.1	siyah numaralar ile beyaz	360	560