

Ty-Rap® Yazı alanı bulunan çelik dilli kablo bağı

Çelik dilli TY- RAP® kablo bağı, LAPP tarafından kablo demetlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi için yazı alanı bulunan varyant olarak da sunulur.

TY 53 M / TY 532 M



TY 51 M



Halojen içermeyen

Faydalar

İşaretleme alanlı kablo bağları

Tek adımda bağlayıcı ve markalama olanağı

Tüm kenarlar yuvarlatılmış olduğundan kolay montaj

Patentli paslanmaz çelik kilitleme kancası zorlu koşullar altında güvenli tutuşu garanti eder

Uygulama alanı

Kablolar, kablo demetleri, hidrolik ve pnömatik besleme hatlarını demet olarak bir araya getirmek ve işaretlemek için

Norm referansları / Onaylar

Dosya numarası: E49405, tabloya bakın

UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

Tasarım

TY 51 M: Kablo bağına dik açıda konumlandırılmış alan

TY 53 M/TY 532 M: Kablo bağına dik açıda kilit üzerinde konumlandırılmış alan

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı

Renk seçeneği:

Doğal renk

Malzeme:

Polyamid 6.6

Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +85 °C

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Ty-Rap®Yazı alanı bulunan çelik dilli kablo bağı**Uyarı**

TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.

Daha küçük ambalaj birimleri talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ty-Rap®Yazı alanı bulunan çelik dilli kablo bağı

Ürün kodu	Ürün açıklaması	UL sertifikalandırma	Uzunluk x Genişlik (mm)	Demet Ø (mm)	Labelling surface (mm)	Gerilme mukavemeti (N)	Adet / Paket
Dik açılı yüzey							
61716020	TY 51 M	evet	92.0 x 2.4	-	-	80	500
Paralel yüzey							
61715840	TY 46 MD	evet	184.0 x 4.8	-	-	220 Çift	500
61715880	TY 46 MT	evet	184.0 x 4.8	-	-	220 Üçlü	500
61715920	TY 46 MF	evet	184.0 x 4.8	-	-	220 Dört kat	250
61715780	TY 546 M	evet	184.0 x 4.8	-	-	220	100
61715950	TY 548 M	evet	360.0 x 4.8	-	-	220	100
Dik açılı üst alan							
61716080	TY 53 M	evet	102.0 x 2.4	-	-	80	500
61716560	TY 532 M	evet	212.0 x 2.4	-	-	80	1000

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16