




Montaj soketi, sele tipi

Kablo bağlarını bağlamak için yuvalı TC montaj yuvası



TC 142



TC 141

mm	A	B	C	D
TC 140	7,0	8,7	14,2	3,6
TC 141	8,2	11,1	17,0	4,0
TC 142	11,0	14,2	23,4	5,2



Halojen içermeyen

Faydalar

Kompakt yapı yüksek stabiliteyi garanti eder

Bu montaj soketinin prizma biçimindeki sırtı, torsiyonsuz sabitleme ve kabloları demet haline getirme imkanı sunar

Uygulama alanı

Kablo bağları için sabitleme elemanları

Vidalar veya perçinlerle sabitlemek için

Tipik uygulama alanları: Proses kontrol sistemleri, kontrol panosu üretimi ve makine mühendisliği

Norm referansları / Onaylar

UL 94 V-2

Dahil

Vidalar, perçinler, vb. olmadan

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000449

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için sabitleme kaidesi ve elemanı

Renk seçeneği:

Beyaz

Malzeme:

Polyamid 6.6

Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +85 °C

Uyarı

Bu ürün ABB/Thomas & Betts firmalarının ürünüdür

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Montaj soketi,sele tipi

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Montaj soketi,sele tipi

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Sabitleme tipi	Malzeme	Çap (mm)	Bağ genişliği (mm)	Ağırlık (g/100 adet)	Adet / Paket
61724920	TC 140	vidalama	PA 6.6	2.8	2,4	47	500
61724510	TC 141	vidalama	PA 6.6	3.5	4,8	77	500
61724910	TC 142	vidalama	PA 6.6	5.2	7,6	120	500