

Yalıtımlı kablo pabuçları

Kolay Giriş Sistemli yalıtımlı kablo pabuçları (halka kablo pabuçları (dar), çatal kablo pabuçları, flanşlı çatal kablo pabuçları, pimli kablo pabuçları, yuvarlak konektör , konektör kovanlı kablo uzatma konektörü, uç bağlantı)



Halojen içermeyen

Faydalar

Plastik kovanın huni şeklinde kolay girişi iletkenin, basit, hızlı ve güvenli takılmasına olanak sağlar
Bükülen ve bunun sonucunda preslenmeyen tellerin olma riski yoktur
İyi mukavemet ve gelişmiş akım iletimi için

Uygulama alanı

Kontrol kabini ve ekipmanı üretimi

Ürün özellikleri

Herhangi bir konumda preslenebilir sabit lehimli kablo pabucu
Basit çalışma prensibi ile birinci sınıf bağlantı için
Maksimum korozyon koruması için elektrolitik kalaylama.
Kontak preslemede yassı yuva malzemesi çift katlı ve sert lehimlidir
Dahili yivli metal pabuçlar

Norm referansları / Onaylar

Dosya Numarası E334109, tabloya bakın

Not

Butt connector: Mono ve çok telli iletkenler, ayrıca farklı telleri bir arada bağdaştırmak için

Tasarım

1 = halka kablo pabuçları 2 = çatal kablo pabuçları 3 = pim kablo pabuçları 4 = silindirik konektör 5 = konektör kovanı 6 = kablo uzatma konektörü 7=sonlandırma konektörü (resimlere bakınız- soldan sağa)

Teknik Veri

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Yalıtımlı kablo pabuçları

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001052 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Bakır iletkenler için kaynaksız bakır terminaller
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001052 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bakır iletkenler için kısırtma kablo pabucu
Genel:	Diğer boyutlar ve renkler (ayrıca DIN) talep üzerine sunulur Halojen içermeyen
Malzeme:	İyi iletkenlik için yüksek kaliteli elektrolitik bakır PA (UL 94 V0) PC (UL 94 V2) bkz. Veri föyü
Sıcaklık aralığı:	PA: -20 °C ila +105 °C PC: -20 °C ila +100 °C

Uyarı

Diğer boyutlar ve renkler talep üzerine sunulur.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
Üretim toleransı: $\pm 0,5$ mm

Yalıtımlı kablo pabuçları

Ürün kodu	Ürün tanımı	For mm ²	UL sertifikalandırma	Bağlantı civatası	Renk	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
Halka kablo pabuçları							
63104010	L-RZ 3	-	hayır	M 3	yeşil	PEW 12.064	100
63104020	L-RZ 4	-	hayır	M 4	yeşil	PEW 12.064	100
63104030	L-RZ 5	-	hayır	M 5	yeşil	PEW 12.064	100
63104040	L-RA 3	-	hayır	M 3	kırmızı	PEW 12.060	100
63104050	L-RA 35	-	evet	M 3,5	kırmızı	PEW 12.060	100
63104060	L-RA 4	-	evet	M 4	kırmızı	PEW 12.060	100
63104070	L-RA 5	-	evet	M 5	kırmızı	PEW 12.060	100
63104080	L-RA 6	-	evet	M 6	kırmızı	PEW 12.060	100
63104160	L-RB 3	-	hayır	M 3	mavi	PEW 12.060	100
63104170	L-RB 4	-	evet	M 4	mavi	PEW 12.060	100
63104180	L-RB 5	-	evet	M 5	mavi	PEW 12.060	100
63104190	L-RB 6	-	evet	M 6	mavi	PEW 12.060	100
63104200	L-RB 8	-	evet	M 8	mavi	PEW 12.060	100
63104340	L-RC 4	-	evet	M 4	sarı	PEW 12.060	100
63104350	L-RC 5	-	evet	M 5	sarı	PEW 12.060	50
63104360	L-RC 6	-	evet	M 6	sarı	PEW 12.060	50
63104370	L-RC 8	-	evet	M 8	sarı	PEW 12.060	100
63104380	L-RC 10	-	evet	M 10	sarı	PEW 12.060	50
Çatal kablo pabuçları							
63105010	L-RZ 3 F	-	hayır	M 3	yeşil	PEW 12.064	100
63105020	L-RZ 4 F	-	hayır	M 4	yeşil	PEW 12.064	100
63105050	L-RA 4 F	-	evet	M 4	kırmızı	PEW 12.060	100
63105060	L-RA 5 F	-	evet	M 5	kırmızı	PEW 12.060	100
63105070	L-RA 6 F	-	evet	M 6	kırmızı	PEW 12.060	100
63105130	L-RB 4 F	-	evet	M 4	mavi	PEW 12.060	100
63105140	L-RB 5 F	-	evet	M 5	mavi	PEW 12.060	100
63105150	L-RB 6 F	-	evet	M 6	mavi	PEW 12.060	100
63105210	L-RC 4 F	-	evet	M 4	sarı	PEW 12.060	100
63105220	L-RC 5 F	-	evet	M 5	sarı	PEW 12.060	100
63105230	L-RC 6 F	-	evet	M 6	sarı	PEW 12.060	50
63105040	L-RA 35 F	-	evet	M 3,5	kırmızı	PEW 12.060	100
63105110	L-RB 3 F	-	evet	M 3	mavi	PEW 12.060	100
63105120	L-RB 35 F	-	evet	M 3,5	mavi	PEW 12.060	100
Flanş çatal kablo pabuçları							

Yalıtımlı kablo pabuçları

Ürün kodu	Ürün tanımı	For mm ²	UL sertifikalandırma	Bağlantı civatası	Renk	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
63108010	L-RA 35 FF	-	hayır	M 3,5	kırmızı	PEW 12.060	100
63108040	L-RB 4 FF	-	hayır	M 4	mavi	PEW 12.060	100
63108050	L-RB 5 FF	-	hayır	M 5	mavi	PEW 12.060	100
Pim kablo pabuçları							
63107010	L-RZP	-	hayır	-	yeşil	PEW 12.064	100
63107020	L-RAP	-	evet	-	kırmızı	PEW 12.060	100
63107040	L-RBP	-	evet	-	mavi	PEW 12.060	100
63107070	L-RCP	-	evet	-	sarı	PEW 12.060	100
Dairesel konektör							
63110010	L-RABM	-	hayır	-	kırmızı	PEW 12.060	100
63110020	L-RB 5 BM	-	hayır	-	mavi	PEW 12.060	100
Konektör kovanı							
63111010	L-RAB	-	hayır	-	kırmızı	PEW 12.060	100
63111020	L-RB 5 B	-	hayır	-	mavi	PEW 12.060	100
Kablo uzatma konektörü							
63106020	L-RAA 15	-	evet	-	kırmızı	PEW 12.060	100
63106040	L-RBB 25	-	evet	-	mavi	PEW 12.060	100
63106080	L-RCC 6	-	evet	-	sarı	PEW 12.060	50
Uç birleşme yeri							
63112010	L-RBJ	-	hayır	-	şeffaf	PEW 12.060	100
63112020	L-RCJ	-	hayır	-	şeffaf	PEW 12.060	50

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16