


İKİZ iletken ve papuçları

İkiz iletken uç kovani, 2 örgülü iletkenler için izolasyonlu iletken uç kovanları, halojensiz

Bilgi

Şimdi UL ruhsatlı



Halojen içermeyen

Faydalar

Plastik bileziğin özel biçimi iki örgülü iletkenin aynı zamanda alınmasına olanak sağlamaktadır. Bir ikiz iletken uç papuçlarında iki iletkenin doğru sıkılması uygun bir elektrik ve mekanik bağlantı sağlar.

Norm referansları / Onaylar

UL File Nr. E507990, bakınız tablo

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovani

Bilgi:

Halojen içermeyen

Malzeme:

Bakır/PP

Yüzey: kalay kaplı

Sıcaklık aralığı:

-5 °C ile maks. +105 °C'ye kadar kalıcı yük, +120 °C geçici yük

Uyarı

Diğer boyutlar ve renkler talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

İKİZ İLETKEN VE PAPUÇLARI

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	UL sertifikalı andırma	Renk	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	d3 mm	s2 mm	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
61801999	AHI-TWIN	-	evet	beyaz	15	8	1,5	0,15	2,3	4,5	0,25	PEW 12.090-6	500
61802000	AHI-TWIN	-	evet	gri	15	8	1,8	0,15	2,6	5,1	0,25	PEW 12.090-6	500
61802010	AHI-TWIN	-	evet	kırmızı	15	8	2,05	0,15	3	5,1	0,3	PEW 12.090-6	500
61802020	AHI-TWIN	-	evet	siyah	16	8	2,3	0,15	3,5	6,4	0,3	PEW 12.090-6	500
61802030	AHI-TWIN	-	evet	mavi	18,5	10	2,9	0,2	4	7,5	0,3	PEW 12.090-6	500
61802032	AHI-TWIN	-	evet	gri	23	12	3,8	0,2	4,9	8,6	0,3	PEW 12.090-6	100
61802033	AHI-TWIN	-	evet	sarı	25	14	4,6	0,2	5,8	9,6	0,4	PEW 12.097	100
61802034	AHI-TWIN	-	evet	kırmızı	26	14	6,5	0,2	7	12,6	0,4	PEW 12.097	100
61802035	AHI-TWIN	-	evet	mavi	30	14	8,2	0,2	9,6	18,4	0,4	PEW 12.097	50