


İzoleleli Kablo Papuçları

DIN renk koduna veya Alman renk kodlamasına göre kumanda dolabına montaj için izolasyonlu, halojensiz iletken uç kovanları

Bilgi

Şimdi UL ruhsatlı



Halojen içermeyen

Faydalar

Huni şeklindeki açıklık bükümlü iletkenler üzerinde kolay kaymasını sağlar
İletken sıkma ile kalıcı olarak bileziğe bağlanır

Uygulama alanı

Kontrol kabinleri ve ekipman kablolama
Kategori 2,5 ve 6 iletkenli kablolar için
Tek telli iletkenler için uygun değildir

Norm referansları / Onaylar

Tüm DIN damar bağlantı papuçları DIN 46228 Bölüm 4 uyumludur
UL File Nr. E507990, bakınız tablo
UL 94 HB uyarınca yangın davranışı

Not

16mm kovan uzunluğundan itibaren (l2) 2x sıkıştırma

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovanı

Not:

Halojen içermeyen

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

İzoleli Kablo Papuçları

Malzeme:

Bakır/PP

Yüzey: kalay kaplı

Sıcaklık aralığı:

-5 °C ila +105 °C

Uyarı

K = kısa; N = normal; HL = yarı uzun; L = uzun; talep üzerine farklı boylar ve renkler temin edilebilir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
İmalat toleransı +/- 0,4 mm.

İzoleli Kablo Papuçları

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	UL sertifikalandırma	Renk	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
61721866	AHI N 0,25/6	-	hayır	açık mavi	10,5	6	0,8	0,25	1,8	0,25	PEW 12.090	500
61721867	AHI L 0,25/8	-	hayır	açık mavi	12,5	8	0,8	0,25	1,8	0,25	PEW 12.090	500
61721868	AHI N 0,34/6	-	hayır	türkuaz	10,5	6	0,8	0,25	2	0,25	PEW 12.090	500
61721869	AHI L 0,34/8	-	hayır	türkuaz	12,5	8	0,8	0,25	2	0,25	PEW 12.090	500
61801580	AHI DIN K 0,5/6	-	evet	beyaz	11,5	6	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801590	AHI DIN N 0,5/8	-	evet	beyaz	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801600	AHI DIN HL 0,5/10	-	evet	beyaz	15,5	10	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61721871	AHI N 0,5/8	-	hayır	turuncu	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801620	AHI DIN K 0,75/6	-	evet	gri	12	6	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801630	AHI DIN N 0,75/8	-	evet	gri	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801640	AHI DIN HL 0,75/10	-	evet	gri	16	10	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801650	AHI DIN L 0,75/12	-	evet	gri	18	12	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61721880	AHI N 0,75/8	-	hayır	beyaz	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801660	AHI DIN K 1/6	-	evet	kırmızı	12,5	6	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801670	AHI DIN N 1/8	-	evet	kırmızı	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801680	AHI DIN HL 1/10	-	evet	kırmızı	16,5	10	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801690	AHI DIN L 1/12	-	evet	kırmızı	18,5	12	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61721890	AHI N 1/8	-	hayır	sarı	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801700	AHI K 1,5/6	-	evet	siyah	12,5	6	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801710	AHI DIN N 1,5/8	-	evet	siyah	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801720	AHI DIN HL 1,5/10	-	evet	siyah	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801730	AHI DIN L 1,5/18	-	evet	siyah	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61721900	AHI N 1,5/8	-	hayır	kırmızı	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61721910	AHI HL 1,5/10	-	hayır	kırmızı	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500

İzoleli Kablo Papuçları

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	UL sertifikalandırma	Renk	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
61746720	AHI L 1,5/18	-	hayır	kırmızı	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801750	AHI DIN N 2,5/8	-	evet	mavi	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801760	AHI DIN HL 2,5/12	-	evet	mavi	19	12	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801770	AHI DIN L 2,5/18	-	evet	mavi	25	18	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801780	AHI DIN N 4/10	-	evet	gri	17,5	10	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	500
61801790	AHI DIN HL 4/12	-	evet	gri	20	12	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	500
61801800	AHI DIN L 4/18	-	evet	gri	26	18	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	100
61801810	AHI DIN N 6/12	-	evet	sarı	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61801820	AHI DIN L 6/18	-	evet	sarı	25	18	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61721940	AHI N 6/12	-	hayır	siyah	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61721950	AHI L 6/18	-	hayır	siyah	26	18	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61801830	AHI DIN N 10/12	-	evet	kırmızı	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61801840	AHI DIN L 10/18	-	evet	kırmızı	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61721960	AHI N 10/12	-	hayır	fildişi	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61721970	AHI L 10/18	-	hayır	fildişi	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61801850	AHI DIN N 16/12	-	evet	mavi	23	12	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61801860	AHI DIN L 16/18	-	evet	mavi	29	18	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61721980	AHI N 16/12	-	hayır	yeşil	23	12	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61721990	AHI L 16/18	-	hayır	yeşil	29	18	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61801870	AHI DIN N 25/16	-	evet	sarı	29	16	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61801890	AHI DIN L 25/22	-	evet	sarı	35	22	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61746770	AHI N 25/16	-	hayır	kahverengi	29	16	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61746780	AHI L 25/22	-	hayır	kahverengi	35	22	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61801900	AHI DIN N 35/16	-	evet	kırmızı	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50

İzoleli Kablo Papuçları

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	UL sertifikala ndırma	Renk	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
61801920	AHI DIN L 35/25	-	evet	kırmızı	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61746790	AHI N 35/16	-	hayır	bej	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61746800	AHI L 35/25	-	hayır	bej	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61801930	AHI DIN N 50/20	-	evet	mavi	36	20	10,5	0,3	15	0,6	PEW 12.331	50
61801940	AHI DIN L 50/25	-	evet	mavi	41	25	10,5	0,3	15	0,6	PEW 12.331	50
61801950	AHI N 70/20	-	hayır	sarı	37	20	12,7	0,4	16	0,6	PEW 12S.093	25
61801960	AHI L 70/27	-	hayır	sarı	44	27	12,7	0,4	16	0,6	PEW 12S.093	25
61801970	AHI N 95/25	-	hayır	kırmızı	44	25	14,7	0,4	18	0,6	PEW 12S.094	25
61801980	AHI N 120/27	-	hayır	mavi	48	27	16,7	0,5	21	0,7	-	25
61801990	AHI N 150/32	-	hayır	sarı	58	32	19,5	0,5	23	1	-	25