



Yalıtımsız Kablo Papuçları


Pirinç pano konnektörleri (pin, dişi, tip T)



Type F



Type T



Faydalar

Farklı parçaların elektriksel bağlantıları için
Elektrolitik kalaylı pirinç yapı sayesinde azami korozyon koruması

Not

Uygun aletin seçimi iletkenin kesitine ve pal bağlantısına göre değişkenlik gösterir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000516

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yuvarlak fiş / düz priz

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000516

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak/yassı soket bağlantısı

Malzeme:

Pirinç kalay kaplı

Sıcaklık aralığı:

En fazla +90 °C sıcaklık aralığı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Yalıtımsız Kablo Papuçları

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	UL sertifikalandırma	Bıçak bağlantısı	I	L	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
DIN 46247'ye göre bıçak haznesi								
63501060	L-BA 285 F	-	hayır	2,8 x 0,5	6	14	PEW 12.045	100
63501070	L-BA 288 F	-	hayır	2,8 x 0,8	5	12,7	PEW 12.045	100
63501080	L-BA 485 F	-	hayır	4,8 x 0,5	6,4	16	PEW 12.838	100
63501090	L-BA 488 F	-	hayır	4,8 x 0,8	6,4	16	PEW 12.838	100
63501120	L-BA 638 F	-	hayır	6,3 x 0,8	7,6	19	PEW 12.050	100
63501130	L-BB 638 F	-	hayır	6,3 x 0,8	7,6	19	PEW 12.050	100
63501140	L-BC 638 F	-	hayır	6,3 x 0,8	7,6	19	PEW 12.050	100
Kollu bıçak haznesi								
63501150	L-BA 638 T	0.5 - 1.5	hayır	6,3 x 0,8	8	20	PEW 12.050	100
Panel konnektörleri (Tapalar)								
63501071	L-BA 288 M	-	hayır	2,8 x 0,8	5,5	13	PEW 12.045	100
63501520	L-BA 638 M	-	hayır	6,3 x 0,8	8	19	PEW 12.050	100
63501530	L-BB 638 M	-	hayır	6,3 x 0,8	8	19	PEW 12.050	100

Son durum (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

Yalıtımsız Kablo Papuçları

Type M

