

DKK çift kenet

Kablo ve iletkenleri sabitlemek için ikili DKK kelepçe



Faydalar

Kablo damarlarının mobilitesini kısıtlamadan güvenli koruma
Geniş sıkma aralığı

Uygulama alanı

Asansör kontrol kabloları için basit ve güvenilir montaj kelepçeleri

Not

ÖLFLEX® -LIFT RH ve RS asansör kontrol vinçleri için kurulum yönergeleri, ek T5'te yer almaktadır
Her kelepçe için maksimum yük: 800 N (80 kg)
Sadece dikey montaj için

Dahil

Darbeli ankraj, vidalar ve güvenlik diskleri tesisat aksesuarı olarak temin edilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

ETIM 5.0 Class-Description: Sabitleme klipsi

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000127

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sabitleme kelepçesi

Sıcaklık aralığı:

Yüksek yüklerde : +65 °C

Düşük yüklerde: +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

DKK çift kenet

Ürün kodu	Ürün tanımı	Kablo Ø (mm) için	Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg/adet)	Adet / Paket
DKK					
52026010	DKK 18	15 - 18	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1
52026012	DKK 26	19 - 26	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1