

EKK tek kelepçe

Kablo ve iletkenleri sabitlemek için tekli EKK kelepçesi



Faydalar

Kablo damarlarının mobilitesini kısıtlamadan güvenli koruma
Geniş sıkma aralığı

Uygulama alanı

Asansör kontrol kabloları için basit ve güvenilir montaj kelepçeleri

Not

ÖLFLEX® -LIFT RH ve RS asansör kontrol vinçleri için kurulum yönergeleri, ek T5'te yer almaktadır
Her kelepçe için maksimum yük: 800 N (80 kg)
Sadece dikey montaj için

Dahil

Darbeli ankraj, vidalar ve güvenlik diskleri tesisat aksesuarı olarak temin edilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

ETIM 5.0 Class-Description: Sabitleme klipsi

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000127

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sabitleme kelepçesi

Sıcaklık aralığı:

Yüksek yüklerde : +65 °C

Düşük yüklerde: +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EKK tek kelepçe

Ürün kodu	Ürün tanımı	Kablo Ø (mm) için	Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg/adet)	Adet / Paket
Tek kelepçe					
52026000	EKK 18	15 - 18	125.0 x 45.0 x 120.0	1,4	1
52026011	EKK 26	19 - 26	125.0 x 45.0 x 120.0	1,4	1