

KNIPEX kablo makası

KNIPEX kablo makası
dış çapı 20 mm'ye kadar olan iletkenler için, ergonomik tasarımı sayesinde kullanıcıya özellikle koruma sağlar, Almanya'da üretilmiştir

Bilgi

Uygun güç aktarım oranları ve kesici kenarların optimize edilmiş geometrisi sayesinde düşük güç kullanımı



Faydalar

İki bıçaklı özel yapı, kesme işlemini öncül ve ardıl kesme olarak ikiye ayırır
Sadece tek elle kolay ve temiz kesim
Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Uygulama alanı

Bakır ve alüminyum kabloları keser

Ürün özellikleri

Hassas taşlanmış, sertleştirilmiş, kesici kenarlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000142 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo makası
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000142 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo makası
Sertifikalar:	IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir VDE onaylı
Malzeme:	Özel kalitede özel takım çeliği, dövülmüş, kromajlı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

KNIPEX kablo makası

Ürün kodu	Ürün tanımı	Kablo çapı, mm cinsinden	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)
62120523	Kablo makası KASI 20	20	0,34	200