

KNIPEX Alligator® su pompası pensesi

KNIPEX kavrama ve kesme işleri için izole saplı penseler

Bilgi

İnce, uzun tasarımı nedeniyle üzerinde çalışılan parçaya iyi erişim



Faydalar

Boru ve somunlara kendi kilitlenir: çalışılan parçanın üzerinde kaymaz, çalışmada enerji tasarrufu sağlar

Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi

İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Uygulama alanı

Sağlam tasarımı ile kirlenmeye karşı duyarsız, bu nedenle de dış mekanlardaki çalışmalar için uygun

Ürün özellikleri

9 kademeli kavrama ayarı

Kavrama yüzeyleri aşınmaya karşı çok dayanıklı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000164

ETIM 5.0 sınıf tanımı: Su pompası pensesi

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000164

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Su pompası pensesi

Sertifikalar:

IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
VDE onaylı

Malzeme:

Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

KNIPEX Alligator® su pompası pensesi

Ürün kodu	Ürün tanımı	Sıkıştırma genişliği, mm cinsinden	Çene mesafesi, mm cinsinden	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)
62120505	Papağan pense WPZI 25	50	46	0,374	250