

KNIPEX kombine ağır iş pensesi

KNIPEX kavrama ve kesme işleri için izole saplı penseler

Bilgi

Geleneksel kombine penselere göre %35 güç tasarrufu



Faydalar

Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi

İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Uygulama alanı

With gripping zones for versatile use

Yumuşak ve sert tellerin yanı sıra piyano telleri ve daha kalın kablolar için kesici kenarlara sahip

Ürün özellikleri

Kalın kablolar için uzun kesici kenarlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000836

ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kombine pense

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000836

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kombine pense

Sertifikalar:

IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
VDE onaylı

Malzeme:

Özel kalitede özel takım çeliği, dövülmüş, kademeli olarak yağda sertleştirilmiş

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

KNIPEX kombine ağır iş pensesi

Ürün kodu	Ürün tanımı	Sert tel, mm cinsinden	Piyano teli, mm cinsinden	Kablo çapı, mm cinsinden	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)
62120504	Güç ayarlı kombi pense KKZI 20	2,8	2,2	13	0,343	200