


Makara arabası

Kablo makaralarının taşınması, depolanması ve çözülmesi için mobil araba.

Bilgi

Ek bir tutucu sayesinde makara arabası dört ilave makara ile genişletilebilir.



Faydalar

Mobil ve esnek depolama çözümü

Kullanım yerinde birden fazla makaranın pratik taşınması kolayca çözülmesi

Uygulama alanı

Kablo tamburlarının taşınması, saklanması ve çözülmesi

Ürün özellikleri

Sekiz makaranın taşınması ve depolanması için mobil araba

Bir çekme çubuğu aracılığıyla arabayı çekme ve yönlendirme

420 mm genişliğe, 400 ve 500 mm flanş çapına ve 80 mm flanş deliğine sahip makaralar için uygundur

Merkezleme kronlu bobin eksenleri (Ø 25 mm) ile donatılmıştır

Opsiyonel olarak sunulur: Bobin eksenleri için fren (Ürün 85008082)

Teknik Veri

Boyutlar:

U=1250mm, G=1100mm, Y=1150mm

Genel veriler:

Ağırlık (makaralar olmadan): 90 kg

Maks. yük: 400 kg (makara başına 50 kg)

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Makara arabası

Ürün kodu	Ürün tanımı
85001631	Makara arabası