

PROTECT-M/PROTECT-T Daralan makaron

TBW/TBM ısıyla daralan makaron 3:1 kalın/orta duvarlı bir makaron borudur ve özellikle su altı ile yer altı gibi zorlu ortam uygulamalarına uygundur.

Bilgi

Orta / kalın duvarlı



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Korozyona dayanıklı



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Su altında kullanma ve doğrudan gömme gibi uygulamaların zorlu mekanik koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Aşınma, korozyon ve kimyasallara karşı yüksek direnç. Hava koşullarına uygun.

Uygulama alanı

Sürekli kullanımda 600 V, 90 °C alçak gerilim uygulamaları için kalın ve orta kalınlıkta cidarlı makaronlar. Alçak gerilim güç uygulamalarında kablo birleşme yerleri ve sonlandırmalarının korunması için ideal.

Ürün özellikleri

Plastik, kauçuk, neopren, çelik ve polietilen yapışkan astar bağlar

Silikon içermez

UV-dayanımı

Halojensiz

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

PROTECT-M/PROTECT-T Daralan makaron

Dahil

1.0 m'lik birimler içeren plastik çantalar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000217

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum

Not:

PROTECT-M: orta cidarlı PROTECT-T: kalın cidarlı

Dielectric dayanımı: 15 kV/mm

Bilgi:

Büzülme oranı: 3:1

Renk seçeneği:

Siyah

Malzeme:

İçinde termoplastik yapışkan kılıf olan çapraz-bağlı değiştirilmiş poliolefin

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +120 °C

Büzülme sıcaklığı: +110 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

PROTECT-M/PROTECT-T Daralan makaron

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Büzülme aralığı (mm)	Panel kalınlığı, çekilmiş +- 0,1 mm	PU (m)	Paket Miktarı
Medium wall					
61742460	PROTECT-M 12/3 BK	12 - 3	2,2	15	1
61742461	PROTECT-M 33/8 BK	33 - 8	2,6	10	1
61742462	PROTECT-M 40/12 BK	40 - 12	2,6	5	1
61742463	PROTECT-M 56/17 BK	56 - 17	2,9	3	1
61742464	PROTECT-M 92/26 BK	92 - 26	3,15	1	1
Thick wall					
61742455	PROTECT-T 13/3 BK	13.0 - 3.0	2,65	25	1
61742456	PROTECT-T 19/6 BK	19 - 6	2,65	15	1
61742457	PROTECT-T 45/13 BK	45 - 13	3,7	5	1
61742458	PROTECT-T 52/15 BK	52.0 - 15.0	4,1	3	1
61742459	PROTECT-T 130/45 BK	130 - 45	4,2	1	1