

SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, metrik dış dişten PG iç dişe altıgen dönüştürücü, somun anahtarıyla montaj



Sağlam

Faydalar

PG aksesuarların metrik dişlilerle kullanımını sağlar
Bir anahtar ile montaj

Uygulama alanı

Metrik dış dişten PG iç dişe altıgen dönüştürücü.
Makineler
Cihazlar
Muhafazalar

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

SKINDICHT® ZS-M-XL uzun metrik bağlantı dişi sunar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Sıcaklık aralığı:

-60 °C ila +200 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ZS-M

Ürün kodu	Diş, pin M1	Diş, dişi PG	Adet / Paket
SKINDICHT® ZS-M			
52104330	12 x 1,5	7	100
52104340	16 x 1,5	9	100
52104010	16 x 1,5	11	100
52104360	20 x 1,5	11	100
52104370	20 x 1,5	13,5	100
52104380	20 x 1,5	16	50
52104400	25 x 1,5	21	50
52104410	32 x 1,5	29	25
52104420	40 x 1,5	36	10
52104430	50 x 1,5	42	10
52104440	63 x 1,5	48	10
SKINDICHT® ZS-M-XL			
52104335	12 x 1,5	7	100
52104345	16 x 1,5	9	100
52104365	20 x 1,5	11	100
52104375	20 x 1,5	13,5	100
52104385	20 x 1,5	16	50
52104405	25 x 1,5	21	50
52104415	32 x 1,5	29	25
52104425	40 x 1,5	36	10
52104435	50 x 1,5	42	10
52104445	63 x 1,5	48	10

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16