

SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT INOX, metrik basınç dengeleme elemanı ve az yer gereksinen ve çok hava geçiren kapatma elemanı

Bilgi

Membran teknolojisine sahip nefes alabilir basınç dengeleme elemanı



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Kimyasallara dayanıklı



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Dayanıklılık



Standart kılıf üniteli konnektör



Parazit sinyalleri

Faydalar

Muhafaza için havalandırma sistemi

Elektronik muhafazalar içinde yoğuşma oluşumu önlenir

Basınç dengeleme elemanları, sorunsuz ve bakım gerektirmeyen bir işletim sağlar

Uygulama alanı

Aydınlatma tekniği

Demiryolu uygulamaları

Meteoroloji istasyonları

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® VENT INOX

Kontrol kabini ve ekipmanı üretimi
Muhazafa ve dağıtım kutuları

Ürün özellikleri

Bir sistem içinde kapatma elemanı ve basınç eşitleme
Daha az yer ihtiyacı
Yüksek hava akımı

Norm referansları / Onaylar

İsteğe bağlı olarak olarak UL 508 A uyarınca onaylı

Ürün yapısı

Hava akış oranları: 100mbar=0,4 l/dak - Standart versiyon
Hava akış oranları: 100mbar=2,4 l/dak - UL versiyonu

Not

Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Sertifikalar:	EN 60423 uyarınca metrik diş
Not:	Membran: Akrilik kopolimer
Malzeme:	Paslanmaz çelik 303 O-ring - NBR
Koruma sınıfı:	Standard: IP66 / IP68 / IP69 UL: IP66 / IP67 / IP69
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +105 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® VENT INOX

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
Sertifikasız versiyon				
51730204	SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5	21.0	10	10
cURus sertifikalı versiyon				
51730205	SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus	21.0	10	10