

SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, çentikli conta halkaları, farklı sıkıştırma aralıkları için tek conta, farklı kablo çaplarına uyarlanabilen halkalar



Faydalar

Birden fazla sıkma aralığı için bir conta
Bir bıçak yardımıyla çeşitli kesimlerin kolayca ayrılması.

Uygulama alanı

SKINDICHT® kablo rakorları için montaj sızdırmazlık contası

Not

Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta
Renk seçeneği:	Siyah
Malzeme:	CR
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® E-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Dış çap x delikler (mm)	Kalınlık (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® E-M				
52100620	E-M 12	10.0 x 5	5.0	250
52100621	E-M 16	13.8 x 3/6/9	5.5	250
52100622	E-M 20	17.6 x 4/7/10/13	6.0	250
52100623	E-M 25	22.6 x 8,5/11,5/14,5/17,5	7.5	100
52100624	E-M 32	29.6 x 16/19/22/25	9.5	100
52100625	E-M 40	37.6 x 23/26/29/32	12.0	50
52100626	E-M 50	47.6 x 30/33/36/39	12.0	50
52100627	E-M 63	60.6 x 36/39/42/45	14.0	50

Son durum (19.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16