

SKINDICHT®O-ring NBR metrik

SKINDICHT® O-ring NBR metrik, mahfazaya güvenli yalıtılması için conta, yağa, toza ve suya karşı koruyucu olarak, morötesine ve ozona dayanıklı



UV-dayanım

Uygulama alanı

Mahfazanın güvenli bir biçimde contalanması için. Vidalı bir bağlantının veya benzeri parçaların bağlantı dışının yağa, toza ve suya karşı korunması.

Not

SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5 konvertörünün en iyi şekilde sızdırmaz hale getirilmesi için 1,5 mm kalınlığında O-halkaların kullanılması önerilir
Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta
Renk seçeneği:	Siyah
Malzeme:	NBR
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT®O-ring NBR metrik

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	İç çap (mm)	Kablo kalınlığı (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT®O-ring NBR metrik				
53102001	M 12 x 1,5	9.0	1,5	100
53102000	M 12 x 2,0	9.0	2	100
53102010	M 16 x 2,0	13.0	2	100
53102021	M 20 x 1,5	17.0	1,5	100
53102020	M 20 x 2,0	17.0	2	100
53102030	M 25 x 2,0	22.0	2	100
53102040	M 32 x 2,0	28.0	2	50
53102050	M 40 x 2,0	36.0	2	50
53102060	M 50 x 2,0	46.0	2	25
53102070	M 63 x 2,0	57.0	2	25

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16