


SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M, mevcut dişli deliklerinden daha büyük bağlantı dişlerine sahip kablo rakorları için metrik kablo rakoru aksesuarları



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Dayanıklılık

Faydalar

Mevcut dişli deliklerden daha büyük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar
Bir anahtar ile montaj
Açık uçlu anahtar için yerleştirme yüzeyi sayesinde mahfaza çizilmez

Uygulama alanı

Makineler
Cihazlar
Muhafazalar

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişli
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği:

Açık gri (RAL 7035)
Black (RAL 9005), UV-resistant

Malzeme:

Polyamid, cam elyafı takviyeli

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +100 °C

Son durum (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® EKU-M

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® EKU-M

Ürün kodu	Diş, pin M1	Diş, dişi M2	SW wrench size mm	Adet / Paket
SKINDICHT® EKU-M				
52100300	12 x 1,5	16 x 1,5	20	100
52100301	16 x 1,5	20 x 1,5	24	100
52100302	20 x 1,5	25 x 1,5	29	100
52100303	25 x 1,5	32 x 1,5	36	50
52100304	32 x 1,5	40 x 1,5	46	25
52100305	40 x 1,5	50 x 1,5	55	10
52100306	50 x 1,5	63 x 1,5	68	10
52100313	40 x 1,5	50 x 1,5	55	10

Son durum (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16