

## SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, gerilme önleyici gerektirmeyen ortamlarda kolay kablo geçişi beslemesi için yırtılabilir zarlı kablo kanalı



### Faydalar

Delinebilir membran

### Uygulama alanı

Gerilme önleyici gerekli olmayan her yerde geçişli kolay kablo beslemesi.

### Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Not:

Talep halinde: Siyah renkli

Renk seçeneği:

Açık gri (RAL 7035)

Malzeme:

PE

Koruma sınıfı:

IP 54

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +80 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SKINDICHT® WN-M

| Ürün kodu | Ürün tanımı / ölçüsü | Açıklık (mm) | SW wrench size mm | Thread length D mm | Dış çap (mm) | Adet / Paket |
|-----------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 52020513  | M 16 x 1,5           | 5.0 - 10.0   | 15                | 10                 | 20.0         | 200          |
| 52020523  | M 20 x 1,5           | 8.0 - 13.5   | 19                | 12                 | 24.0         | 200          |
| 52020533  | M 25 x 1,5           | 9.0 - 16.0   | 24                | 12                 | 28.0         | 100          |
| 52020543  | M 32 x 1,5           | 11.0 - 22.0  | 30                | 14                 | 37.0         | 50           |
| 52020553  | M 40 x 1,5           | 17.0 - 34.0  | 37                | 16                 | 45.0         | 50           |
| 52020563  | M 50 x 1,5           | 22.0 - 35.0  | 46                | 18                 | 55.5         | 20           |
| 52020573  | M 63 x 1,5           | 24.0 - 43.0  | 56                | 20                 | 68.5         | 10           |