


SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, sıkıştırma vidası ile adaptör arasına yerleştirilen, galvanizli çelik pullar



Uygulama alanı

Sıkma somunu ve adaptör arasında kullanım için.

Not

Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000098

ETIM 5.0 Class-Açıklama: rondela

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000098

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Pul

Malzeme:

Çelik, galvanizli

Sıcaklık aralığı:

-60 °C ila +200 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® U-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Dış çap x iç çap (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® U-M			
52100610	U-M 12	10.0 x 7.0	300
52100611	U-M 16	14.0 x 11.0	300
52100612	U-M 20	18.0 x 15.0	300
52100613	U-M 25	23.0 x 19.0	200
52100614	U-M 32	30.0 x 26.0	200
52100615	U-M 40	38.0 x 34.0	100
52100616	U-M 50	48.0 x 43.0	100
52100617	U-M 63	61.0 x 52.0	100