

SKINDICHT® RWV-M, E+D olmadan

SKINDICHT® RWV-M (E+D olmayan), muhafaza duvarına paralel kablo tesisatlı açılı kablo rakoru, korozyona dayanıklı ve birleştirilebilir



Korozyona dayanıklı



Alan gereksinimi



Standart kılıf üniteli konnektör



Isı dayanımı

Faydalar

Farklı rakor kombinasyonları mümkündür
İnce kablo çapları nedeniyle az yer kaplar ve ağırlık tasarrufu sağlar
Uygulamada yer tasarrufu
Kablo muhafaza duvarına paralel döşenir
Korozyona dayanıklı

Uygulama alanı

Açılı rakorlar, kabloların gövde duvarına paralel olarak çalışmak zorunda olduğu alanlarda kullanılmaktadır.
Elektrik motoru üretimi
Makine ve ekipman üretimi
Fabrika mühendisliği
Işık ve ses uygulamaları

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV-M, E+D olmadan

Not

Koruma türü hangi özel vida bağlantılarıyla birlikte kullanıldığında bağlıdır, ancak standart modelde en az IP 55'tir

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M

Diğer SKINDICHT® veya SKINTOP® vida bağlantılarıyla birlikte kullanım için çentikli contası (E) ve sıkıştırma vidası (D) olmayan SKINDICHT® RWV-M ürünümüzü sunuyoruz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme:

Gövde: çinko pres döküm Altıgen somun: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 55

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® RWV-M, E+D olmadan

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	mm olarak B	Thread length D mm	K	L	Ø G	SW1	Ø A1	SW2	Ø A2	Adet / Paket
SKINDICHT® RWV-M, E+D olmadan											
52107801	M 12 x 1,5	21	11,5	5	20,5	8	14.0	16	17.0	18,9	25
52107811	M 16 x 1,5	23	11,5	5	23,5	12	18.0	20	22.0	24,5	25
52107821	M 20 x 1,5	28,5	12,5	5	28,5	15	22.0	24	27.0	30,1	25
52107831	M 25 x 1,5	30	13,5	5	31	20	27.0	29	32.0	35,7	10
52107841	M 32 x 1,5	36,5	13,5	5	33,5	27	34.0	33,5	41.0	45,6	10
52107851	M 40 x 1,5	43	15,5	5	43	35	42.0	43	46.0	50,6	5

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16