


SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M, yüksek koruma dereceli, kıvrılma önleyicili ve gerilme önleyicili, güçlü conta lı metrik kablo rakoru



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Parazit sinyalleri

Faydalar

Kıvrılmaya karşı korumalı ideal conta
En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
Kablo koruyucu gerilim azaltma
Hafif kablo sıkıştırma
Yüksek koruma derecesi

Uygulama alanı

Ayrıca kıvrılmaya karşı korumalı topraklamarakoru. Elektriksel parazit alanlarının oluşabileceği uygulamalar için.
Hareketli makine parçaları
Konveyör ve taşıma sistemleri
Üretim hatları
Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır
Sipariş tanımı örneği:
SRE-M 20 / 13,5 / 9 / 6

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SRE-M

20 = Metrik bağlantı dişi
13,5 = Fonksiyonel diş PG
9 = Kıvrılma önleyici kovan iç genişliği (F)
6 = Topraklama kovanı iç genişliği (B)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir

Talep üzerine:

Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı piring Topraklama kovanı: saf piring Kıvrılma
önleyici kovan: CR/NBR O-ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SRE-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Fonksiyon dişi PG	Outer sheath clamping range ØF mm	İç kılıf sıkma aralığı (mm)	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Net açıklık topraklama kovanı ØB	Net açıklık (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® SRE-M										
52105600	M 20 x 1,5	13,5	7,5 - 9	4,5 - 6	22 / 22	59.5	6	6	9.0	25
52105610	M 20 x 1,5	13,5	9 - 11	5,5 - 7	22 / 22	59.5	6	7	11.0	25
52105620	M 20 x 1,5	16	11 - 13	7 - 9	24 / 24	64.5	6	9	13.0	25
52105630	M 20 x 1,5	16	11 - 13	8 - 10	24 / 24	64.5	6	10	13.0	25
52105640	M 20 x 1,5	16	13,5 - 15	9 - 11	24 / 24	64.5	6	11	15.0	25
52105650	M 25 x 1,5	21	13,5 - 15	10 - 12	30 / 30	78.0	7	12	15.0	25
52105660	M 25 x 1,5	21	15 - 17	12 - 14	30 / 30	78.0	7	14	17.0	25
52105670	M 25 x 1,5	21	17 - 19	13 - 15	30 / 30	78.0	7	15	19.0	25
52105680	M 25 x 1,5	21	18 - 20	14 - 16	30 / 30	78.0	7	16	20.0	25
52105690	M 32 x 1,5	29	18 - 20	15 - 17	40 / 40	90.0	8	17	20.0	10
52105700	M 32 x 1,5	29	21 - 23	17 - 19	40 / 40	90.0	8	19	23.0	10
52105710	M 40 x 1,5	36	23,5 - 26	20 - 22	50 / 50	108.0	8	22	26.0	5
52105720	M 40 x 1,5	36	27 - 30	22 - 24	50 / 50	108.0	8	24	30.0	5
52105730	M 40 x 1,5	36	30 - 33	26 - 28	50 / 50	108.0	8	28	33.0	5
52105740	M 40 x 1,5	36	32 - 35	28 - 30	50 / 50	108.0	8	30	35.0	5