


## SKINDICHT® SHZ-M

SKINDICHT® SHZ-M, geniş dış çaplı kablolar için yüksek gerilme önleyicili ve çentikli conta halkalı, sağlam, metrik kablo rakoru



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı

### Faydalar

Çeşitli kablo çapları için uygun monteli sızdırmazlık sızdırmazlık contası ile

Yüksek gerilme önleyici

Sağlam

Büyük dış çaplı kablolar için

### Uygulama alanı

Geniş kablo çaplarında, güvenilir gerilim azaltması için kompakt piring kablo rakoru.

### Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

### Not

SKINDICHT® SHZ-M-XL SKINDICHT® SHZ-M ile benzerdir, ama kalın duvarlar için uzatılmış bağlantı dişi vardır

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M

Örnek tanım:

SHZ-M 16/9

16 = metrik bağlantı dişi

9 = PG fonksiyon dişi

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINDICHT® SHZ-M**

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441<br>ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru |
| Dikkat:               | Tesisat boyutları<br>ek T21'de bulunabilir                                |
| Malzeme:              | Gövde: nikel kılıf piring<br>Sızdırmazlık halkası: CR/NBR<br>O-ring: NBR  |
| Koruma sınıfı:        | IP 55                                                                     |
| Sıcaklık aralığı:     | -20 °C ile +80 °C                                                         |

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SKINDICHT® SHZ-M

| Ürün kodu           | Ürün tanımı / ölçüsü | Clamping range<br>ØF mm | Ø F mm      | Kurulum için<br>maks. montaj<br>boyutu (mm) | Fonksiyon dişi<br>PG | SW1/SW2 mm | Genel uzunluk,<br>C mm | Thread length<br>D mm | Net açıklık<br>(mm) | Adet / Paket |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| SKINDICHT® SHZ-M    |                      |                         |             |                                             |                      |            |                        |                       |                     |              |
| 52106700            | M 12 x 1,5           | 5.0 - 5.0               | 5.5 - 6.5   | 21                                          | 7                    | 14 / 15    | 30.0                   | 5                     | 8.0                 | 50           |
| 52106710            | M 16 x 1,5           | 5.0 - 8.0               | 5.0 - 8.0   | 25                                          | 9                    | 18 / 17    | 33.0                   | 5                     | 10.0                | 50           |
| 52106720            | M 20 x 1,5           | 7.0 - 10.0              | 8.0 - 12.0  | 28                                          | 11                   | 22 / 20    | 35.0                   | 6                     | 12.0                | 25           |
| 52106730            | M 20 x 1,5           | 7.0 - 13.0              | 8.5 - 13.0  | 32                                          | 13,5                 | 22 / 22    | 39.5                   | 6                     | 14.0                | 25           |
| 52106740            | M 20 x 1,5           | 8.0 - 13.5              | 8.0 - 15.0  | 35                                          | 16                   | 24 / 24    | 41.5                   | 6                     | 15.0                | 25           |
| 52106750            | M 25 x 1,5           | 11.0 - 20.0             | 14.0 - 19.3 | 46                                          | 21                   | 30 / 30    | 47.0                   | 7                     | 20.0                | 25           |
| 52106760            | M 32 x 1,5           | 18.0 - 27.0             | 19.0 - 27.0 | 58                                          | 29                   | 40 / 41    | 53.0                   | 8                     | 27.0                | 10           |
| 52106770            | M 40 x 1,5           | 24.0 - 31.0             | 27.0 - 34.0 | 70                                          | 36                   | 50 / 50    | 60.0                   | 8                     | 34.0                | 10           |
| 52106780            | M 50 x 1,5           | 30.0 - 42.5             | 35.0 - 43.0 | 78                                          | 42                   | 57 / 57    | 65.0                   | 9                     | 43.0                | 5            |
| 52106790            | M 63 x 1,5           | 36.0 - 47.0             | 40.0 - 47.5 | 86                                          | 48                   | 66 / 64    | 68.0                   | 10                    | 48.0                | 5            |
| SKINDICHT® SHZ-M-XL |                      |                         |             |                                             |                      |            |                        |                       |                     |              |
| 52106705            | M 12 x 1,5           | 5.0 - 5.0               | 5.5 - 6.5   | 21                                          | 7                    | 14 / 15    | 35.0                   | 10                    | 8.0                 | 50           |
| 52106715            | M 16 x 1,5           | 5.0 - 8.0               | 5.0 - 8.0   | 25                                          | 9                    | 18 / 17    | 38.0                   | 10                    | 10.0                | 50           |
| 52106725            | M 20 x 1,5           | 7.0 - 10.0              | 8.0 - 12.0  | 28                                          | 11                   | 22 / 20    | 39.0                   | 10                    | 12.0                | 25           |
| 52106735            | M 20 x 1,5           | 7.0 - 13.0              | 8.5 - 13.0  | 32                                          | 13,5                 | 22 / 22    | 43.5                   | 10                    | 14.0                | 25           |
| 52106745            | M 20 x 1,5           | 8.0 - 13.5              | 9.0 - 14.5  | 35                                          | 16                   | 24 / 24    | 45.5                   | 10                    | 15.0                | 25           |
| 52106755            | M 25 x 1,5           | 11.0 - 20.0             | 14.0 - 19.3 | 46                                          | 21                   | 30 / 30    | 51.0                   | 11                    | 20.0                | 25           |
| 52106765            | M 32 x 1,5           | 18.0 - 27.0             | 19.0 - 27.0 | 58                                          | 29                   | 40 / 41    | 58.0                   | 13                    | 27.0                | 10           |
| 52106775            | M 40 x 1,5           | 24.0 - 31.0             | 27.0 - 34.0 | 70                                          | 36                   | 50 / 50    | 67.0                   | 13                    | 34.0                | 10           |
| 52106785            | M 50 x 1,5           | 30.0 - 42.5             | 35.0 - 43.0 | 78                                          | 42                   | 57 / 57    | 70.0                   | 14                    | 43.0                | 5            |
| 52106795            | M 63 x 1,5           | 36.0 - 47.0             | 40.0 - 47.5 | 86                                          | 48                   | 66 / 64    | 73.0                   | 14                    | 48.0                | 5            |