


SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, değişken çentikli conta halkalı ve altıgen bağlantı parçalı, metrik, nikel kaplı pirinç kablo rakoru



Sağlam



Dayanıklılık

Faydalar

Çeşitli kablo çapları için uygun monteli sızdırmazlık sızdırmazlık contası ile
Daha az sayıda ve boyutta stok tutulması gerekir

Uygulama alanı

Altıgen montaj ve değişken çentikli, dolgu halkalı pirinç kablo rakoru.

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Ek aksesuarlar için bkz. SKINDICHT® EV
Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir

Talep üzerine:

Uzun bağlantı vidası mevcuttur

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVRE-M

Malzeme:

Koruma sınıfı:

Sıcaklık aralığı:

FKM çentikli segmanlı olarak mevcuttur

Gövde: nikel kaplı piring Monteli sızdırmazlık contası : CR/NBR

IP 54

-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SVRE-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Monteli sızdırmazlık contası ØF (mm)	Maks. iç çap (mm)	Fonksiyon dişi PG	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Net açıklık (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® SVRE-M									
52104980	M 16 x 1,5	5/8	10	9	18.0 / 15.0	21.6	5	10.0	100
52104990	M 20 x 1,5	7/10/12,5	12	11	22.0 / 18.0	23.6	6	12.0	50
52105000	M 20 x 1,5	7/10,5/13/16	14	13,5	22.0 / 20.0	25.6	6	14.0	50
52105010	M 20 x 1,5	8/10,5/13,5/16	15	16	24.0 / 22.0	26.6	6	15.0	50
52105002	M 25 x 1,5	11/15/18/20	20	21	30.0 / 28.0	29.6	7	20.0	50
52105003	M 32 x 1,5	19/23/27/31	27	29	40.0 / 37.0	32.6	8	27.0	50
52105004	M 40 x 1,5	25/28/31/35	34	36	50.0 / 47.0	37.6	8	34.0	20
52105005	M 50 x 1,5	35,5/39/42,5/46	43	42	57.0 / 54.0	42.6	9	43.0	5
52105006	M 63 x 1,5	40,5/44/47/50,5	48	48	66.0 / 60.0	45.1	10	48.0	5

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16