


SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVFK-M, toleranslı metrik poliamid düz kablo rakorları, iki düz kabloyu sıkmak için



Geniş sıkma aralığı



Maksimum vibrasyon koruması



Montaj süresi

Faydalar

Ekonomik tip

Yanal conta ağızları, çeşitli kablo boyutlarının çevresine otomatik olarak oturur

Kabloya özel conta boyutları artık gerekli değildir

Tolerans

Büyük delik sayesinde maks. iki yassı kablo sıkıştırılabilir

Uygulama alanı

Yassı kablolar için

Konveyör sistemleri

Pompalar

Asansörler

Kontrol kabini üretimi

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Uygun yassı kablolar için, bkz. iç mekân uygulamaları için ÖLFLEX® LIFT F ve dış mekân uygulamaları için ÖLFLEX® CRANE F
Kullanılacak kontra somunu: SKINTOP® GMP-GL-M

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVFK-M

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları

ek T21'de bulunabilir

Renk seçeneği:

Açık gri (RAL 7035)

Malzeme:

Gövde: Polyamid

Özel conta dolgusu: CR

Koruma sınıfı:

IP 54

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SVFK-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Min./maks. düz kablo genişliği	Kablo kalınlığı min. / maks. mm	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® SVFK-M							
52107900	M 25 x 1,5	- / 15	- - 5.0	27.0 / 23.0	41.0	11	25
52107901	M 32 x 1,5	10.0 / 21	3.0 - 8.0	36.0 / 30.0	39.0	10	25
52107902	M 40 x 1,5	16.0 / 28	4.0 - 11.5	42.0 / 40.0	44.0	11	25
52107903	M 50 x 1,5	26.0 / 35	4.0 - 11.5	53.0 / 50.0	50.5	11	5
52107904	M 50 x 1,5	30.0 / 40	5.0 - 12.0	60.0 / 55.0	53.5	11	5
52107905	M 63 x 1,5	36.0 / 45	5.0 - 12.0	65.0 / 60.0	54.5	11	5