


SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL, ek parça veya yedek parça olarak kullanılabilir, PG bağlantı dişli piring bağlantı parçaları, XL versiyonu uzun bağlantı dişine sahiptir



Alan gereksinimi

Faydalar

Genişletme parçası veya yedek parça olarak kullanılabilir
Bir anahtar ile montaj

Uygulama alanı

PG dış dişten PG iç dişe altıgen dönüştürücü
Makineler
Cihazlar
Muhafazalar

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

Not

SKINDICHT® ZS-XL uzun bağlantı dişi sunar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Sıcaklık aralığı:

-60 °C ila +200 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ZS/ZS-XL

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	SW wrench size mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® ZS				
52100010	PG 7	14	5	100
52100020	PG 9	17	6	100
52100030	PG 11	20	6	100
52100040	PG 13,5	22	6,5	100
52100050	PG 16	24	6,5	50
52100060	PG 21	30	7	50
52100070	PG 29	40	8	25
52100080	PG 36	50	9	10
52100090	PG 42	57	10	10
52100100	PG 48	64	10	10
SKINDICHT® ZS-XL				
52020940	PG 9	17	15	100
52020930	PG 11	20	15	100
52020950	PG 13,5	22	15	100
52020960	PG 16	24	15	50
52020970	PG 21	30	15	50
52020980	PG 29	40	15	25
52020990	PG 36	50	15	10
52021000	PG 42	57	15	10
52021010	PG 48	64	15	10

Son durum (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16