

## SKINTOP® DIX

SKINTOP® DIX, çoklu silikon conta ara parçaları, daha yüksek kapatma yoğunluğu sayesinde küçük parça üretimine ve muhtelif kabloların sokulmasına imkan tanır



Montaj süresi



Dayanıklılık



Isı dayanımı

### Faydalar

Bir rakor içine birkaç kabloyu kolay sokma  
Daha yüksek paketleme yoğunluğu daha küçük parça yapımı sağlar

### Uygulama alanı

SKINTOP® kablo rakorlarında kullanım için  
İç sızdırmazlık elemanı yerine birden fazla delikli bir conta kullanılır

### Not

IP 68, tüm açıklıklar kapatıldığında ve tüm delikler en uygun şekilde doldurulduğunda, yani nominal çaplı ve/veya SKINTOP® DIX-DV conta tapalı kablolar kullanıldığında elde edilebilir

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Renk seçeneği:

Doğal

Malzeme:

Silikon

Koruma sınıfı:

IP 54

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +100 °C

## SKINTOP® DIX

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SKINTOP® DIX

| Ürün kodu    | Ürün tanımı / ölçüsü | PG boyutu | Kablo sayısı x kablo çapı | Adet / Paket |
|--------------|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| SKINTOP® DIX |                      |           |                           |              |
| 53607225     | DIX 7225             | 7         | 2 x 2.5                   | 100          |
| 53607417     | DIX 7417             | 7         | 4 x 1.7                   | 100          |
| 53609230     | DIX 9230             | 9         | 2 x 3.0                   | 100          |
| 53611225     | DIX 11225            | 11        | 2 x 2.5                   | 100          |
| 53611330     | DIX 11330            | 11        | 3 x 3.0                   | 100          |
| 53611240     | DIX 11240            | 11        | 2 x 4.0                   | 100          |
| 53611430     | DIX 11430            | 11        | 4 x 3.0                   | 100          |
| 53613250     | DIX 13250            | 13.5      | 2 x 5.0                   | 100          |
| 53613340     | DIX 13340            | 13.5      | 3 x 4.0                   | 100          |
| 53613440     | DIX 13440            | 13.5      | 4 x 4.0                   | 100          |
| 53616140     | DIX 16140            | 16        | 1 x 4.0                   | 50           |
| 53616225     | DIX 16225            | 16        | 2 x 2.5                   | 50           |
| 53616240     | DIX 16240            | 16        | 2 x 4.0                   | 50           |
| 53616340     | DIX 16340            | 16        | 3 x 4.0                   | 50           |
| 53616350     | DIX 16350            | 16        | 3 x 5.0                   | 50           |
| 53616440     | DIX 16440            | 16        | 4 x 4.0                   | 50           |
| 53616540     | DIX 16540            | 16        | 5 x 4.0                   | 50           |
| 53616450     | DIX 16450            | 16        | 4 x 5.0                   | 50           |
| 53616356     | DIX 16356            | 16        | 3 x 5.6                   | 50           |
| 53616260     | DIX 16260            | 16        | 2 x 6.0                   | 50           |
| 53616360     | DIX 16360            | 16        | 3 x 6.0                   | 50           |
| 53621550     | DIX 21550            | 21        | 5 x 5.0                   | 50           |
| 53621460     | DIX 21460            | 21        | 4 x 6.0                   | 50           |
| 53621640     | DIX 21640            | 21        | 6 x 4.0                   | 50           |
| 53621270     | DIX 21270            | 21        | 2 x 7.0                   | 50           |
| 53621370     | DIX 21370            | 21        | 3 x 7.0                   | 50           |
| 53621280     | DIX 21280            | 21        | 2 x 8.0                   | 50           |
| 53621380     | DIX 21380            | 21        | 3 x 8.0                   | 50           |
| 53629556     | DIX 29556            | 29        | 5 x 5.6                   | 50           |
| 53629470     | DIX 29470            | 29        | 4 x 7.0                   | 50           |
| 53629570     | DIX 29570            | 29        | 5 x 7.0                   | 50           |
| 53629480     | DIX 29480            | 29        | 4 x 8.0                   | 50           |
| 53629290     | DIX 29290            | 29        | 2 x 9.0                   | 50           |
| 53629390     | DIX 29390            | 29        | 3 x 9.0                   | 50           |

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16

## SKINTOP® DIX

| Ürün kodu | Ürün tanımı / ölçüsü | PG boyutu | Kablo sayısı x kablo çapı | Adet / Paket |
|-----------|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| 53629490  | DIX 29490            | 29        | 4 x 9.0                   | 50           |
| 53629675  | DIX 29675            | 29        | 6 x 7.5                   | 50           |