

SKINDICHT®O-ring NBR PG

SKINDICHT® O-ring NBR PG, conta, yağa, toza ve suya dayanıklı, güvenli yalıtım için, ozona ve morötesine dayanıklı, PG dış



UV-dayanım

Faydalar

Yağ, toz ve suya karşı dayanıklı

Uygulama alanı

Bir rakor veya benzeri bileşenlerin bağlantı dışında yabancı nesneler ve sıvılara karşı güvenilir bir sızdırmazlık için.

Not

Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta

Renk seçeneği:

Siyah

Malzeme:

NBR

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT®O-ring NBR PG

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	İç çap x kalınlık çapı (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® O-Ring NBR			
53001010	PG 7	10.0 x 1.5	100
53102011	PG 9	13.0 x 1.5	100
53001020	PG 11	16.0 x 1.5	100
52005740	PG 13,5	18.0 x 1.5	100
53001030	PG 16	20.0 x 1.5	100
52005750	PG 21	26.0 x 2.0	100
53001040	PG 29	34.0 x 2.0	50
52005760	PG 36	44.0 x 2.0	50
53001050	PG 42	50.0 x 2.0	50
52005770	PG 48	55.0 x 2.0	50

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16