


SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, lokma anahtarı için destek yüzeyli, poliamid, cam elyafı güçlendirilmiş, PG bağlantı dişli genişleticiler



Alan gereksinimi

Faydalar

Mevcut dişli deliklerden daha büyük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar

Bir anahtar ile montaj

Açık uçlu anahtar için yerleştirme yüzeyi sayesinde mahfaza çizilmez

Uygulama alanı

Makineler

Cihazlar

Muhafazalar

Ürün yapısı

PG bağlantı dişli

Birinci rakam: Dış dişli

İkinci rakam: İç dişli

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği:

Açık gri (RAL 7035)

Malzeme:

Polyamid, cam elyafı takviyeli

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® EKU

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Adet / Paket
SKINDICHT® EKU		
52025200	EKU 7/9	100
51731000	EKU 9/11	100
51731010	EKU 11/13,5	100
51731020	EKU 13,5/16	100
51731030	EKU 16/21	50
51731040	EKU 21/29	25
52025210	EKU 29/36	25
52025220	EKU 36/42	25
52025230	EKU 42/48	25

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16