

SKINDICHT® ME

SKINDICHT® ME, endüstriyel konektörler için PG bağlantı dişli, nikel kaplı pirinç genişletici



Alan gereksinimi

Faydalar

Mevcut dişli deliklerden daha büyük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar

Uygulama alanı

Endüstriyel konektörler
Cihazlar
Muhafazalar
Makineler

Ürün yapısı

PG bağlantı dişli
Birinci rakam: Dış dişli
İkinci rakam: İç dişli

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme:

Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı:

-60 °C ila +200 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® ME

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Adet / Paket
SKINDICHT® ME		
52003990	ME 7/9	100
52004000	ME 9/11	100
52004010	ME 9/13,5	100
52004020	ME 11/13,5	100
52004030	ME 11/16	100
52004040	ME 11/21	100
52004050	ME 13,5/16	100
52004060	ME 13,5/21	50
52004070	ME 16/21	50
52004080	ME 16/29	50
52004090	ME 21/29	50
52004100	ME 29/36	50
52004110	ME 36/42	10
52004120	ME 42/48	10