


SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, kablo rakorlarının dışsız deliklere kilitlenmesi için PG bağlantı dişli polistiren kontra somunlar



Faydalar

Açık uçlu anahtar için yerleştirme yüzeyi sayesinde mahfaza çizilmez

Uygulama alanı

Diş yeri açılmamış montaj deliklerinde SKINDICHT® kablo rakorlarını kilitlemek için.

Ürün yapısı

PG bağlantı dişli

Not

Sıkma için yüksek mekanik gerilmeler ve yüksek burulmalar gerekiyorsa SKINTOP®GMP-GL kontra somunları tavsiye edilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Renk seçeneği:

Açık gri (RAL 7035)

Malzeme:

Polistiren

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +70 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® GMK

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Yükseklik (mm)	SW wrench size mm	Adet / Paket
SKINDICHT® GMK				
52000110	PG 7	5.0	19	100
52000120	PG 9	5.0	22	100
52000130	PG 11	5.0	24	100
52000140	PG 13,5	6.0	27	100
52000150	PG 16	6.0	30	100
52000160	PG 21	7.0	36	50
52000170	PG 29	7.0	46	50
52000180	PG 36	8.0	60	25
52000190	PG 42	8.0	65	25
52000200	PG 48	8.0	70	25

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16